

**VG K (standard plastförskruvning)  
VG M20-K67 10-14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.  
Kabeltätningar, kontaktdon, låselement m.m.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VG M20-K67 10-14
Art.nr.	<a href="#">1909700000</a>
Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248536627
Frp	50 Stück

**VG K (standard plastförskruvning)  
VG M20-K67 10-14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	41 mm	Bygglängd (tum)	1,614 inch
Nettovikt	12,7 g		

**Temperaturer**

Drifttemperatur, max	80 °C	Drifttemperatur, min.	-20 °C
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>