

DAE (ventilationselement) DAE M12 PA short

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tryckutjämningsselement ger en bra ventilation och avluftning av kapslingen och skyddar mot kondensvatten samtidigt som respektive IP-skyddsklass iakttas.

Allmänna beställningsdata

Typ	DAE M12 PA short
Art.nr.	1868560000
Artikelbeteckning	DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248440412
Frp	10 Stück

**DAE (ventilationselement)
DAE M12 PA short****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	13,4 mm	Bygglängd (tum)	0,528 inch
Nettovikt	1,9 g		

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 12	Gängningslängd	6 mm
Gängstigning	1,5 mm	Ingångspunkt för vatten	> 1,5 bar
Luftgenomflöde	0,8 l/min vid 0,1 bar ΔP, upp till 7,6 l/min vid 1bar ΔP	Material	Polyamid 6
Nyckelbredd 1	17 mm	O-Ring	NBR
Skyddsklass	IP66, IP68, IP69K	Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68, IP69K
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment muffar, max.	1 Nm	Vridmoment muffar, min.	0,5 Nm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

DAE (ventilationselement) DAE M12 PA short

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

