

**DAE (ventilationselement)
DAE M12 SS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tryckutjämningsselement ger en bra ventilation och avluftning av kapslingen och skyddar mot kondensvatten samtidigt som respektive IP-skyddsklass iakttas.

Allmänna beställningsdata

Typ	DAE M12 SS
Art.nr.	1868550000
Artikelbeteckning	DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Rostfritt stål 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405
Frp	10 Stück

**DAE (ventilationselement)
DAE M12 SS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Längd	21,1 mm	Bygglängd (tum)	0,831 inch
Nettovikt	15,2 g		

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 12
Gängningslängd	10 mm	Gängstigning	1,5 mm
Ingångspunkt för vatten		Luftgenomflöde	0,4 l/min vid 0,1 bar ΔP, upp till 5,0 l/min vid 1bar ΔP
	> 1,5 bar	Nyckelbredd 1	17 mm
Material	Rostfritt stål 1.4305 (303)	Skyddsklass	IP66, IP68, IP69K
O-Ring	NBR	Temperaturområde för användning max.	105 °C
Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68, IP69K	Vridmoment muffar, max.	1,5 Nm
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Vridmoment muffar, min.	1,5 Nm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

**DAE (ventilationselement)
DAE M12 SS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

