




TY självhäftande buntbands-fästen

Egenskaper och fördelar


Fästankare av typ TY är särskilt lämpade för applikationer i trånga utrymmen – de monteras före kabeln. Kablarna kan fästas genom att använda standardbuntband och kan på så sätt minimera lagerhållningen.

Användningsområde

Dessa produkter är utformade för enkel, men ändå robust, installation av många olika sorters applikationer - används speciellt för telekomutrustning, högspänningsbrytare och styrschåp.



Buntbandsfäste TY3G1 (S)



Buntbandsfäste TY8G1 (S)

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 UV-tålig (PA66W)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	Uppfyller UL 94 V2 (utan lim)



För mer information om de olika typerna av lim, se sida 120.

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hål Ø (FH)	C/C (F)	Bandbr max. (G)	Material	Färg	Lim
151-21319	TY3G1	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66	Naturell (NA)	–
151-11319	TY3G1S	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66	Naturell (NA)	Akrylat
151-11310	TY3G1S	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66W	Svart (BK)	Akrylat
151-21819	TY8G1	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66	Naturell (NA)	–
151-11819	TY8G1S	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66	Naturell (NA)	Akrylat
151-11810	TY8G1S	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66W	Svart (BK)	Akrylat

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.