



Rostfria stålband serie MBT

Egenskaper och fördelar

MBT-serien har ett patenterat icke öppningsbart lås – åtdragningen går däremot att justera obegränsat. Tillverkas i två typer rostfritt syrafast stål 316 och 304.

Användningsområde


Rostfria buntband i MBT serien kan användas i mycket krävande miljöer med extra krav på metallfästets säkerhet, styrka och flamskydd. Används inom alla industriområden från kollektivtrafik, skeppsbyggen, oljerigggar, gruvsdrift och kemisk industri till teatrar och utställningshallar. Vid brand, sitter kablarna säkert på plats utan att lossna och förhindras härigenom falla ner och blockera nödutgångar.



MBTS, MBTH.



MBTXH.



MBTS, MBTH

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Verktyg
Material Typ SS304								
111-93058	–	MBT5SS	127	4,6	25	670	SS304	MK9SST
111-93088	–	MBT8SS	201	4,6	50	670	SS304	MK9SST
111-93148	–	MBT14SS	362	4,6	102	670	SS304	MK9SST
111-93208	–	MBT20SS	521	4,6	152	670	SS304	MK9SST
111-93278	–	MBT27SS	681	4,6	203	670	SS304	MK9SST
111-93338	–	MBT33SS	838	4,6	254	670	SS304	MK9SST
111-94088	–	MBT8HS	201	7,9	50	1115	SS304	MK9SST
111-94148	–	MBT14HS	362	7,9	102	1115	SS304	MK9SST
111-94208	–	MBT20HS	521	7,9	152	1115	SS304	MK9SST
111-94278	–	MBT27HS	681	7,9	203	1115	SS304	MK9SST
111-94338	–	MBT33HS	838	7,9	254	1115	SS304	MK9SST
111-95148	–	MBT14XHS	362	12,3	107	2225	SS304	MK9SST
111-95208	–	MBT20XHS	521	12,3	152	2225	SS304	MK9SST
111-95278	–	MBT27XHS	681	12,3	203	2225	SS304	MK9SST
111-95338	–	MBT33XHS	838	12,3	254	2225	SS304	MK9SST
Material Typ SS316								
111-93059	15 162 40	MBT5S	127	4,6	25	670	SS316	MK9SST
111-93089	15 162 42	MBT8S	201	4,6	50	670	SS316	MK9SST
111-93149	15 162 44	MBT14S	362	4,6	102	670	SS316	MK9SST
111-93209	15 162 46	MBT20S	521	4,6	152	670	SS316	MK9SST
111-93279	15 162 48	MBT27S	681	4,6	203	670	SS316	MK9SST
111-93339	15 162 50	MBT33S	838	4,6	254	670	SS316	MK9SST
111-94089	15 162 62	MBT8H	201	7,9	50	1115	SS316	MK9SST
111-94149	15 162 64	MBT14H	362	7,9	102	1115	SS316	MK9SST
111-94209	15 162 66	MBT20H	521	7,9	152	1115	SS316	MK9SST
111-94279	15 162 68	MBT27H	681	7,9	203	1115	SS316	MK9SST
111-94339	15 162 70	MBT33H	838	7,9	254	1115	SS316	MK9SST
111-95149	–	MBT14XH	362	12,3	102	2225	SS316	MK9SST
111-95209	–	MBT20XH	521	12,3	152	2225	SS316	MK9SST
111-95279	–	MBT27XH	681	12,3	203	2225	SS316	MK9SST
111-95339	–	MBT33XH	838	12,3	254	2225	SS316	MK9SST

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.