



Kantskydd

Egenskaper och fördelar


HellermannTytons kantskydd är tillverkade av kadmiumfri PVC eller Polyetylen. De finns i ett stort urval av former och storlekar. De är resistent mot olika typer av mineraler och miljöpåverkan.

Användningsområde

De skyddande push-on kantskydden är speciellt konstruerade för mekaniskt skydd. De tillämpas i fordons elektronik och annan elektronik.




Kantskydd, även för ovala hål.




HV1401

HV1402


Materialdata	
Material	Flexibel Polyvinylklorid, kadmiumfri (PVC)
Brännbarhetsklass	UL94 V2
Temperaturområde	-30°C till +60°C
Shore A	56±5




HV1201 till HV1218




HV1606 till HV1608





HV1101



HV1502 till OP1503



HV1301 till HV1305



Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Ø D max	Hål Ø (FH)	Ø D	Höjd (H)	Höjd (H2)	Material	Färg
633-01010	HV1101	25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	PVC	Svart (BK)
633-02010	HV1201	9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	PVC	Svart (BK)
633-02020	HV1201B	9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	PVC	Svart (BK)
633-02030	HV1203	17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	PVC	Svart (BK)
633-02040	HV1204	17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	PVC	Svart (BK)
633-02050	HV1205	17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	PVC	Svart (BK)
633-02060	HV1206	17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	PVC	Svart (BK)
633-02070	HV1207	14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	PVC	Svart (BK)
633-02080	HV1208	14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC	Svart (BK)
633-02089	HV1208	14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC	Vit (WH)
633-02090	HV1209	11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	PVC	Svart (BK)
633-02100	HV1210	15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	PVC	Svart (BK)
633-02120	HV1212	9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	PVC	Svart (BK)
633-02150	HV1215	10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	PVC	Svart (BK)
633-02160	HV1216	14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	PVC	Svart (BK)
633-02180	HV1218	14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	PVC	Svart (BK)
633-03010	HV1301	15,9	11,0	8,0	7,0	1,0	PVC	Svart (BK)
633-03019	HV1301	15,9	11,0	8,0	7,0	1,0	PVC	Vit (WH)
633-03020	HV1302	15,9	11,0	8,0	9,0	3,0	PVC	Svart (BK)
633-03030	HV1303	15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	PVC	Svart (BK)
633-03040	HV1304	15,9	11,0	8,0	10,8	6,0	PVC	Svart (BK)
633-03050	HV1305	24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC	Svart (BK)
633-03059	HV1305	24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC	Vit (WH)
633-04010	HV1401	15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	PVC	Svart (BK)
633-04020	HV1402	23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	PVC	Svart (BK)
633-06068	HV1606	31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	PVC	Grå (GY)
633-06078	HV1607	43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	PVC	Grå (GY)
633-06088	HV1608	58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	PVC	Grå (GY)
633-05020	HV1502	11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	PVC	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.




Kit med böj- och kantskydd


En blandning av böj- och kantskydd för konstruktion, reparationer och förbättringsarbeten i hemmet.




Liten, men praktisk - Kit med böj- och kantskydd.




HV2101




HV1201




HV2210



HV1203



HV2213



HV1208

Teknisk tabell		
Art-nr	Typ	Innehåll kit
639-60000	HOTKIT	15 st böjbara dragavlastningar HV2101 15 st böjbara dragavlastningar HV2210 20 st böjbara dragavlastningar HV2213 20 st dragavlastningar HV1201 15 st dragavlastningar HV1203 15 st dragavlastningar HV1208

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.