



T-Serien

Egenskaper och fördelar

Buntband i en mängd olika material, alla invändigt räfflade för ett säkert grepp om kabel och slangar. Låshuvudets utformning garanterar en hög draghållfasthet. Mycket liten kraft behövs för montaget och den böjda änden på flera av banden underlättar ytterligare ett enkelt och snabbt montage. Buntbanden monteras lätt för hand, men för att erhålla rätt dragkraft finns manuella och pneumatiska verktyg för åtdragning av buntbanden.

Användningsområde


För buntning och fixering av kablar, rör och slangar.



T-Serien för säker fixering och buntning av kablar i olika sorters applikationer. Finns i många olika färger och material.

| Verktyg | Sifferkod |
|----------------|-----------|
| MK3SP | 1 |
| MK3PNSP2, MK7P | 2 |
| MK7 | 3 |
| MK7HT | 4 |
| MK20 | 5 |
| MK6 | 6 |
| MK9P, MK6PN | 7 |
| MK9 | 8 |
| MK9HT | 9 |
| MK21 | 10 |
| Autotool 2000 | 11 |


För mer information om HellermannTytons verktyg, se kapitlet Monteringsverktyg och tillbehör sida 394.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.



T-Serien, Polyamid 6.6 – Standard (PA66)



| Materialdata | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



Teknisk tabell

| Art-nr | E-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|---------------|---------|
| Polyamid 6.6 (PA66) | | | | | | | | | |
| 111-02809 | – | T18S | 83 | 2,3 | 16 | 80 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02811 | – | T18S | 83 | 2,3 | 16 | 80 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-01910 | 15 160 53 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-01919 | 15 160 02 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02319 | – | T18I | 140 | 2,5 | 35 | 80 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02370 | – | T18I | 140 | 2,5 | 35 | 80 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02010 | 15 160 60 | T18L | 205 | 2,5 | 55 | 80 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02019 | 15 160 10 | T18L | 205 | 2,5 | 55 | 80 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02519 | – | T25L | 240 | 2,8 | 65 | 110 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02500 | – | T25L | 240 | 2,8 | 65 | 110 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02619 | – | T25LL | 330 | 2,8 | 95 | 110 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02601 | – | T25LL | 330 | 2,8 | 95 | 110 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03009 | 15 160 14 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-03011 | 15 160 64 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03410 | 15 160 68 | T30L | 190 | 3,5 | 50 | 135 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03419 | 15 160 18 | T30L | 190 | 3,5 | 50 | 135 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-04400 | – | T30LR | 260 | 3,3 | 65 | 135 | PA66 | Naturell (NA) | 1–5 |
| 111-03500 | – | T30LL | 290 | 3,5 | 80 | 135 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03529 | – | T30LL | 290 | 3,5 | 80 | 135 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02900 | – | T30XL | 365 | 3,5 | 105 | 135 | PA66 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02901 | – | T30XL | 365 | 3,5 | 105 | 135 | PA66 | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03819 | – | T40R | 175 | 4,0 | 40 | 180 | PA66 | Naturell (NA) | 1–5 |
| 111-03801 | – | T40R | 175 | 4,0 | 40 | 180 | PA66 | Svart (BK) | 1–5 |
| 111-04600 | – | T40I | 290 | 4,0 | 80 | 180 | PA66 | Svart (BK) | 1–5 |
| 111-04609 | – | T40I | 290 | 4,0 | 80 | 180 | PA66 | Naturell (NA) | 1–5 |
| 111-04300 | – | T40L | 365 | 4,0 | 105 | 180 | PA66 | Naturell (NA) | 1–5 |
| 111-04301 | – | T40L | 365 | 4,0 | 105 | 180 | PA66 | Svart (BK) | 1–5 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.



T-Serien, Polyamid 6.6 – Standard (PA66)



T18S – T255M

| Materialdata | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



Teknisk tabell

| Art-nr | E-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|---------------|---------|
| Polyamid 6.6 (PA66) | | | | | | | | | |
| 111-05819 | 15 160 24 | T50S | 150 | 4,6 | 35 | 225 | PA66 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-05810 | 15 160 74 | T50S | 150 | 4,6 | 35 | 225 | PA66 | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05000 | – | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66 | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05013 | 15 160 28 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-06200 | – | T50M | 245 | 4,6 | 65 | 225 | PA66 | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-06201 | – | T50M | 245 | 4,6 | 65 | 225 | PA66 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-05210 | 15 160 81 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66 | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05219 | 15 160 31 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-05409 | 15 160 32 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-05400 | – | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-00268 | – | T50LL | 445 | 4,6 | 130 | 225 | PA66 | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-00269 | – | T50LL | 445 | 4,6 | 130 | 225 | PA66 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-05019 | – | T80R | 210 | 4,7 | 55 | 355 | PA66 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-08010 | – | T80R | 210 | 4,7 | 55 | 355 | PA66 | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-08210 | – | T80I | 300 | 4,7 | 85 | 355 | PA66 | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-08229 | – | T80I | 300 | 4,7 | 85 | 355 | PA66 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-05410 | – | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05419 | – | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-12829 | – | T120S | 225 | 7,6 | 55 | 535 | PA66 | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-00179 | – | T120S | 225 | 7,6 | 55 | 535 | PA66 | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12210 | – | T120I | 300 | 7,6 | 80 | 535 | PA66 | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12219 | 15 162 10 | T120I | 300 | 7,6 | 80 | 535 | PA66 | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-12010 | – | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66 | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12019 | 15 160 36 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66 | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-12610 | 15 160 87 | T120M | 460 | 7,6 | 130 | 535 | PA66 | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12619 | 15 160 39 | T120M | 460 | 7,6 | 130 | 535 | PA66 | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-12701 | – | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66 | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12704 | 15 160 41 | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66 | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-12429 | 15 160 38 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66 | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-12403 | – | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66 | Svart (BK) | 6–10 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.



T-Serien, Polyamid 6.6 – Standard (PA66)



Materialdata

| | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



Teknisk tabell

| Art-nr | E-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|---------------|---------|
| Polyamid 6.6 (PA66) | | | | | | | | | |
| 111-15200 | 15 160 89 | T150R(U) | 390 | 8,8 | 105 | 780 | PA66 | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-15203 | 15 160 42 | T150R(U) | 390 | 8,8 | 105 | 780 | PA66 | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-15619 | – | T150M | 530 | 8,9 | 150 | 780 | PA66 | Naturell (NA) | 6–9 |
| 111-00124 | – | T150M | 530 | 8,9 | 150 | 780 | PA66 | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15419 | – | T150L | 820 | 8,9 | 245 | 780 | PA66 | Naturell (NA) | 6–9 |
| 111-15405 | – | T150L | 820 | 8,9 | 245 | 780 | PA66 | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15719 | – | T150LL | 925 | 8,9 | 275 | 780 | PA66 | Naturell (NA) | 6–9 |
| 111-15700 | – | T150LL | 925 | 8,9 | 275 | 780 | PA66 | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15519 | – | T150XL | 1095 | 8,9 | 330 | 780 | PA66 | Naturell (NA) | 6–9 |
| 111-15500 | – | T150XL | 1095 | 8,9 | 330 | 780 | PA66 | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15300 | – | T150XLL | 1325 | 8,9 | 405 | 780 | PA66 | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15304 | – | T150XLL | 1325 | 8,9 | 405 | 780 | PA66 | Naturell (NA) | 6–9 |
| 111-24704 | – | T250S | 225 | 12,5 | 55 | 1115 | PA66 | Svart (BK) | 7-9 |
| 111-24705 | – | T250S | 225 | 12,5 | 55 | 1115 | PA66 | Naturell (NA) | 7-9 |
| 111-25102 | – | T250X | 370 | 12,5 | 100 | 1115 | PA66 | Svart (BK) | 7-9 |
| 111-25103 | – | T250X | 370 | 12,5 | 100 | 1115 | PA66 | Naturell (NA) | 7-9 |
| 111-24801 | – | T250R | 520 | 12,5 | 145 | 1115 | PA66 | Svart (BK) | 7-9 |
| 111-24803 | – | T250R | 520 | 12,5 | 145 | 1115 | PA66 | Naturell (NA) | 7-9 |
| 111-25001 | – | T250M | 565 | 12,5 | 150 | 1115 | PA66 | Svart (BK) | 7-9 |
| 111-25002 | – | T250M | 565 | 12,5 | 150 | 1115 | PA66 | Naturell (NA) | 7-9 |
| 111-25219 | – | T250I | 725 | 12,5 | 203 | 1115 | PA66 | Naturell (NA) | 7-9 |
| 111-24600 | – | T250L | 880 | 12,5 | 254 | 1115 | PA66 | Naturell (NA) | 7-9 |
| 111-24601 | – | T250L | 880 | 12,5 | 254 | 1115 | PA66 | Svart (BK) | 7-9 |
| 111-25200 | – | T250XL | 1030 | 12,5 | 305 | 1115 | PA66 | Svart (BK) | 7-9 |
| 111-00466 | – | T250XL | 1030 | 12,5 | 305 | 1115 | PA66 | Naturell (NA) | 7-9 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.



T-Serien, Polyamid 6.6 – UV-tålig (PA66W)



T18S – T255M

| Verktyg | Sifferkod |
|----------------|-----------|
| MK3SP | 1 |
| MK3PNSP2, MK7P | 2 |
| MK7 | 3 |
| MK7HT | 4 |
| MK20 | 5 |
| MK6 | 6 |
| MK9P, MK6PN | 7 |
| MK9 | 8 |
| MK9HT | 9 |
| MK21 | 10 |
| Autotool 2000 | 11 |

För mer information om HellermannTytons verktyg, se kapitlet Monteringsverktyg och tillbehör sida 394.

Materialdata

| | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 UV-tålig (PA66W) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



Teknisk tabell

| Art-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|------------|---------|
| Polyamid 6.6 UV-tålig | | | | | | | | |
| 111-02860 | T18S | 83 | 2,3 | 16 | 80 | PA66W | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-01960 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66W | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02360 | T18I | 140 | 2,5 | 35 | 80 | PA66W | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02012 | T18L | 205 | 2,5 | 55 | 80 | PA66W | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02560 | T25L | 240 | 2,8 | 65 | 110 | PA66W | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02660 | T25LL | 330 | 2,8 | 95 | 110 | PA66W | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03030 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66W | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03460 | T30L | 190 | 3,5 | 50 | 135 | PA66W | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-04402 | T30LR | 260 | 3,3 | 65 | 135 | PA66W | Svart (BK) | 1–5 |
| 111-03570 | T30LL | 290 | 3,5 | 80 | 135 | PA66W | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03860 | T40R | 175 | 4,0 | 40 | 180 | PA66W | Svart (BK) | 1–5 |
| 111-05860 | T50S | 150 | 4,6 | 35 | 225 | PA66W | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-04889 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66W | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-06206 | T50M | 245 | 4,6 | 65 | 225 | PA66W | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05260 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66W | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05440 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66W | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-06000 | T50LL | 445 | 4,6 | 130 | 225 | PA66W | Svart (BK) | 1–10 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.



T-Serien, Polyamid 6.6 – UV-tålig (PA66W)



T18S – T255M

| Verktyg | Sifferkod |
|----------------|-----------|
| MK3SP | 1 |
| MK3PNSP2, MK7P | 2 |
| MK7 | 3 |
| MK7HT | 4 |
| MK20 | 5 |
| MK6 | 6 |
| MK9P, MK6PN | 7 |
| MK9 | 8 |
| MK9HT | 9 |
| MK21 | 10 |
| Autotool 2000 | 11 |

För mer information om HellermannTytons verktyg, se kapitlet Monteringsverktyg och tillbehör sida 394.

| Materialdata | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 UV-tålig (PA66W) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



Teknisk tabell

| Art-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min drag-hållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|------------|---------|
| Polyamid 6.6 UV-tålig | | | | | | | | |
| 111-05060 | T80R | 210 | 4,7 | 55 | 355 | PA66W | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-08290 | T80I | 300 | 4,7 | 85 | 355 | PA66W | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05460 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66W | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-12830 | T120S | 225 | 7,6 | 55 | 535 | PA66W | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12230 | T120I | 300 | 7,6 | 80 | 535 | PA66W | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12060 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66W | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12660 | T120M | 460 | 7,6 | 130 | 535 | PA66W | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-00171 | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66W | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12430 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66W | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-15206 | T150R(U) | 390 | 8,9 | 105 | 780 | PA66W | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-15660 | T150M | 530 | 8,9 | 150 | 780 | PA66W | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15460 | T150L | 820 | 8,8 | 245 | 780 | PA66W | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15704 | T150LL | 925 | 8,9 | 275 | 780 | PA66W | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15502 | T150XL | 1095 | 8,9 | 330 | 780 | PA66W | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15305 | T150XLL | 1325 | 8,9 | 405 | 780 | PA66W | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-25100 | T250X | 370 | 12,5 | 100 | 1115 | PA66W | Svart (BK) | 7-9 |
| 111-24805 | T250R | 520 | 12,5 | 145 | 1115 | PA66W | Svart (BK) | 7-9 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.



T-Serien, Polyamid 6.6 – Värmestabiliserad (PA66HS)



| Materialdata | |
|-------------------|--|
| Material | Polyamid 6.6 värmestålig (PA66HS) |
| Temperaturområde | -40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



Teknisk tabell

| Art-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|---------------|---------|
| Polyamid 6.6 värmestålig | | | | | | | | |
| 111-02815 | T18S | 83 | 2,3 | 16 | 80 | PA66HS | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-01908 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-01803 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66HS | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02306 | T18I | 140 | 2,5 | 35 | 80 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02358 | T18I | 140 | 2,5 | 35 | 80 | PA66HS | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02059 | T18L | 205 | 2,5 | 55 | 80 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02005 | T18L | 205 | 2,5 | 55 | 80 | PA66HS | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02501 | T25L | 240 | 2,8 | 65 | 110 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-02602 | T25LL | 330 | 2,8 | 95 | 110 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-03049 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-03050 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66HS | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03459 | T30L | 190 | 3,5 | 50 | 135 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-03450 | T30L | 190 | 3,5 | 50 | 135 | PA66HS | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-04401 | T30LR | 260 | 3,3 | 65 | 135 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–5 |
| 111-04404 | T30LR | 260 | 3,3 | 65 | 135 | PA66HS | Svart (BK) | 1–5 |
| 111-03569 | T30LL | 290 | 3,5 | 80 | 135 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-00278 | T30LL | 290 | 3,5 | 80 | 135 | PA66HS | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03859 | T40R | 175 | 4,0 | 40 | 180 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–5 |
| 111-03970 | T40R | 175 | 4,0 | 40 | 180 | PA66HS | Svart (BK) | 1–5 |
| 111-04614 | T40I | 290 | 4,0 | 80 | 180 | PA66HS | Svart (BK) | 1–5 |
| 111-04314 | T40L | 365 | 4,0 | 105 | 180 | PA66HS | Svart (BK) | 1–5 |
| 111-05850 | T50S | 150 | 4,6 | 35 | 225 | PA66HS | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05859 | T50S | 150 | 4,6 | 35 | 225 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-04950 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66HS | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-04882 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-06205 | T50M | 245 | 4,6 | 65 | 225 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–10 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.



T-Serien, Polyamid 6.6 – Värmestabiliserad (PA66HS)



T18S – T255M

| Materialdata | |
|-------------------|--|
| Material | Polyamid 6.6 värmestabiliserad (PA66HS) |
| Temperaturområde | -40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



Teknisk tabell

| Art-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|---------------|---------|
| Polyamid 6.6 värmestabiliserad | | | | | | | | |
| 111-05259 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–10 |
| 117-05250 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66HS | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05435 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66HS | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05436 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-05059 | T80R | 210 | 4,7 | 55 | 355 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-08005 | T80R | 210 | 4,7 | 55 | 355 | PA66HS | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-08259 | T80I | 300 | 4,7 | 85 | 355 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-08250 | T80I | 300 | 4,7 | 85 | 355 | PA66HS | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05459 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66HS | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-00388 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66HS | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-12850 | T120S | 225 | 7,6 | 55 | 535 | PA66HS | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12824 | T120S | 225 | 7,6 | 55 | 535 | PA66HS | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-12240 | T120I | 300 | 7,6 | 80 | 535 | PA66HS | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12249 | T120I | 300 | 7,6 | 80 | 535 | PA66HS | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-12050 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66HS | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12059 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66HS | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-00153 | T120M | 460 | 7,6 | 130 | 535 | PA66HS | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12719 | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66HS | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-00280 | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66HS | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12440 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66HS | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12449 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66HS | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-15050 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66HS | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-15069 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66HS | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-15609 | T150M | 530 | 8,9 | 150 | 780 | PA66HS | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15410 | T150L | 820 | 8,8 | 245 | 780 | PA66HS | Svart (BK) | 6–9 |
| 111-15510 | T150XL | 1095 | 8,9 | 330 | 780 | PA66HS | Svart (BK) | 6–9 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.



T-Serien – Special



Materialdata

| | |
|-------------------|--|
| Material | Polyamid 6.6 värme-/ UV-tålig (PA66HSW) |
| Temperaturområde | -40°C till +105°C kontinuerligt |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



Materialdata

| | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 slagtålig (PA66HIR) |
| Temperaturområde | -40°C till +80°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 HB |



Materialdata

| | |
|-------------------|--|
| Material | Polyamid 6.6 slag-, värmåtålig, (PA66HIRHS) |
| Temperaturområde | -40°C till +110°C kontinuerligt |
| Brännbarhetsklass | UL94 HB |



Materialdata

| | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 V0 (PA66V0) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V0 |



Teknisk tabell

| Art-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|---------|
| Polyamid 6.6 värmåtålig, UV-tålig | | | | | | | | |
| 111-01916 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66HSW | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03071 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66HSW | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-04907 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66HSW | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05253 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66HSW | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05472 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66HSW | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-12822 | T120S | 225 | 7,6 | 55 | 535 | PA66HSW | Svart (BK) | 6–10 |
| Polyamid 6.6 slagåtålig | | | | | | | | |
| 111-25500 | T255S | 225 | 12,5 | 55 | 1115 | PA66HIRHS | Svart (BK) | 7-9 |
| 111-25400 | T255R | 515 | 12,5 | 145 | 1115 | PA66HIR | Svart (BK) | 7-9 |
| 111-25300 | T255M | 560 | 12,5 | 160 | 1115 | PA66HIR | Svart (BK) | 7-9 |
| Polyamid 6.6 V0-klassad | | | | | | | | |
| 111-91819 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66V0 | Vit (WH) | 1–3, 5 |
| 111-02043 | T18L | 205 | 2,5 | 55 | 80 | PA66V0 | Vit (WH) | 1–3, 5 |
| 111-93019 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66V0 | Vit (WH) | 1–3, 5 |
| 111-95019 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66V0 | Vit (WH) | 1–10 |
| 111-00317 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66V0 | Vit (WH) | 1–10 |
| 111-91210 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66V0 | Vit (WH) | 6–10 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.




T-Serien – Special



T18S – T255M

| Materialdata | |
|-------------------|---|
| Material | Etylenterafluorinetylen – Tefzel® (E/TFE) |
| Temperaturområde | -80°C till +150°C |
| Brännbarhetsklass | UL94 V0 |

Tefzel® är ett registrerat varumärke från DuPont.



| Materialdata | |
|-------------------|--|
| Material | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Temperaturområde | -40°C till +150°C i 5000 tim, (+195°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



Teknisk tabell

| Art-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|---------------|---------|
| TEFZEL® /ETFE | | | | | | | | |
| 111-01923 | T18R(U) | 100 | 2,5 | 22 | 40 | E/TFE | Blå (BU) | 1–3, 5 |
| 111-03343 | T30L | 198 | 3,6 | 50 | 66.7 | E/TFE | Blå (BU) | 1–3, 5 |
| 111-05026 | T50R(U) | 200 | 4,6 | 50 | 158 | E/TFE | Blå (BU) | 1–10 |
| 111-12826 | T120S | 225 | 7,6 | 55 | 311 | E/TFE | Blå (BU) | 6–10 |
| 111-12026 | T120R | 380 | 7,6 | 100 | 311 | E/TFE | Blå (BU) | 6–10 |
| Polyamid 4.6 | | | | | | | | |
| 111-01831 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA46 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 114-03379 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA46 | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-00264 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA46 | Grå (GY) | 1–3, 5 |
| 114-04979 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA46 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-05220 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA46 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 114-05779 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA46 | Naturell (NA) | 1–10 |
| 114-12179 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA46 | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-12401 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA46 | Svart (BK) | 6–10 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.



T-Serien – Special



Materialdata

| | |
|-------------------|--|
| Material | Polyamid 6.6 slagstålig scan black (PA66HIR(S)) |
| Temperaturområde | -40°C till +80°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 HB |



Materialdata

| | |
|-------------------|---|
| Material | Polypropylen (PP) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 HB |



Teknisk tabell

| Art-nr | E-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min drag-hållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|--------------------|------------|---------------|---------|
| Polyamid 6.6 slagstålig scan black (PA66HIR(S)) | | | | | | | | | |
| 111-04890 | 15 160 78 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66HIR(S) | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-00222 | – | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66HIR(S) | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-05441 | – | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66HIR(S) | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-12203 | 15 160 84 | T120I | 300 | 7,6 | 80 | 535 | PA66HIR(S) | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12032 | 15 160 86 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66HIR(S) | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-12402 | 15 160 88 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66HIR(S) | Svart (BK) | 6–10 |
| Polypropylen (PP) | | | | | | | | | |
| 111-01918 | – | T18R | 100 | 2,5 | 19 | 49 | PP | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-01922 | – | T18R | 100 | 2,5 | 19 | 49 | PP | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-00471 | – | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 89 | PP | Naturell (NA) | 1–3, 5 |
| 111-00472 | – | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 89 | PP | Svart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-04928 | – | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 133 | PP | Svart (BK) | 1–10 |
| 111-04931 | – | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 133 | PP | Naturell (NA) | 1–10 |
| 111-12827 | – | T120S | 225 | 7,6 | 55 | 267 | PP | Svart (BK) | 6–10 |
| 111-00475 | – | T120R | 380 | 7,6 | 100 | 267 | PP | Naturell (NA) | 6–10 |
| 111-12066 | – | T120R | 380 | 7,6 | 100 | 267 | PP | Svart (BK) | 6–10 |


Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.





T-Serien – Special



T18S – T255M

| Materialdata | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |

Teknisk tabell

| Art-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Material | Färg | Verktyg |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|-----------|---------|
| Polyamid 6.6 färgad | | | | | | | | |
| 111-01816 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66 | Blå (BU) | 1-3, 5 |
| 111-01815 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66 | Grön (GN) | 1-3, 5 |
| 111-01812 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66 | Röd (RD) | 1-3, 5 |
| 111-01810 | T18R | 100 | 2,5 | 22 | 80 | PA66 | Gul (YE) | 1-3, 5 |
| 111-03008 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66 | Blå (BU) | 1-3, 5 |
| 111-03014 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66 | Grön (GN) | 1-3, 5 |
| 111-03004 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66 | Röd (RD) | 1-3, 5 |
| 111-03006 | T30R | 150 | 3,5 | 35 | 135 | PA66 | Gul (YE) | 1-3, 5 |
| 111-03312 | T30L | 190 | 3,5 | 50 | 135 | PA66 | Blå (BU) | 1-3, 5 |
| 111-00193 | T30L | 190 | 3,5 | 50 | 135 | PA66 | Grön (GN) | 1-3, 5 |
| 111-00196 | T30L | 190 | 3,5 | 50 | 135 | PA66 | Röd (RD) | 1-3, 5 |
| 111-03309 | T30L | 190 | 3,5 | 50 | 135 | PA66 | Gul (YE) | 1-3, 5 |
| 111-04800 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66 | Blå (BU) | 1-10 |
| 111-04801 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66 | Grön (GN) | 1-10 |
| 111-04804 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66 | Röd (RD) | 1-10 |
| 111-04805 | T50R | 200 | 4,6 | 50 | 225 | PA66 | Gul (YE) | 1-10 |
| 111-05202 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66 | Blå (BU) | 1-10 |
| 111-00284 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66 | Grön (GN) | 1-10 |
| 111-05203 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66 | Röd (RD) | 1-10 |
| 111-05208 | T50I | 300 | 4,6 | 85 | 225 | PA66 | Gul (YE) | 1-10 |
| 111-05404 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Blå (BU) | 1-10 |
| 111-05402 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Grön (GN) | 1-10 |
| 111-05406 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Röd (RD) | 1-10 |
| 111-05428 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Gul (YE) | 1-10 |
| 116-08016 | T80R | 210 | 4,7 | 55 | 355 | PA66 | Blå (BU) | 1-10 |
| 116-08015 | T80R | 210 | 4,7 | 55 | 355 | PA66 | Grön (GN) | 1-10 |
| 116-08012 | T80R | 210 | 4,7 | 55 | 355 | PA66 | Röd (RD) | 1-10 |
| 116-08014 | T80R | 210 | 4,7 | 55 | 355 | PA66 | Gul (YE) | 1-10 |
| 116-05416 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Blå (BU) | 1-10 |
| 116-05415 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Grön (GN) | 1-10 |
| 116-05412 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Röd (RD) | 1-10 |
| 116-05414 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Gul (YE) | 1-10 |
| 116-15016 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66 | Blå (BU) | 6-10 |
| 116-15015 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66 | Grön (GN) | 6-10 |
| 116-15012 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66 | Röd (RD) | 6-10 |
| 116-15014 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66 | Gul (YE) | 6-10 |
| 111-12004 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66 | Blå (BU) | 6-10 |
| 111-12001 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66 | Grön (GN) | 6-10 |
| 111-12002 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66 | Röd (RD) | 6-10 |

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.