




REZ-Serien

Egenskaper och fördelar

Det unika, patenterade låshuvudets design gör hanteringen snabb och enkel. Förutom att bandet kan stickas in i låshuvudet på vanligt sätt och dras åt, kan även änden vridas tillbaka in i låset och låsas på plats. Snabböppningsmekanismen gör att bandet kan lossas med en hand – även när buntbandet är spänt – genom att enkelt trycka ihop låsspärrarna.



Användningsområde


Utmärkt för tillfällig buntning av kablar, prototyparbeten eller vid applikationer där kablar kan behöva kompletteras eller tas bort. Perfekt som påsförslutare för användning inom förpackningsindustrin där man måste kunna komma åt innehållet i påsen men där påsen måste kunna återförslutas igen (ex för mjölkpulver inom restaurangrörelser).



REZ-buntbandet har en enkel enhandsmekanism för öppnandet.

| Materialdata | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



REZ serien

| Teknisk tabell | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| Art-nr | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Min draghållf (N) | Färg |
| 115-40200 | 200 | 4,7 | 50 | 135 | Svart (BK) |
| 115-00032 | 305 | 4,7 | 80 | 135 | Naturell (NA) |
| 115-40300 | 305 | 4,7 | 80 | 135 | Svart (BK) |
| 115-00043 | 305 | 4,7 | 80 | 135 | Röd (RD) |

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

RS1 Serien



Egenskaper och fördelar


Detta öppningsbara buntband monteras enkelt och lätt.

Användningsområde

Idealiskt för temporär buntning eller som påsförslutare.

| Materialdata | |
|-------------------|---|
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Temperaturområde | -40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.) |
| Brännbarhetsklass | UL94 V2 |



RS1 Serien

| Teknisk tabell | | | | | |
|----------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| Art-nr | Typ | Längd (L) | Bredd (W) | Bunt Ø max | Färg |
| 111-81100 | RS1 | 110 | 2,0 | 31 | Svart (BK) |
| 111-81103 | RS1 | 110 | 2,0 | 31 | Naturell (NA) |

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.