



## Speedy Tie


### Egenskaper och fördelar

Detta buntband kan användas om och om igen tack vare den patenterade snabböppningen "Speedy-Click". Den kan bära upp till 888N (ca 90 kg). SpeedyTie®, längd 750 mm, kan användas till många olika applikationer. Enkel att använda, enkel att öppna - t o m med handskar.


Den överblivna änden kan lätt stoppas undan för ökad säkerhet. Finns i stark gul färg och i svart.

### Användningsområde

SpeedyTie® är utformad speciellt för användning inom bygg- och elindustri, ventilation och VVS. Den kan även användas inom trädgårdsarbete och landskapsarkitektur eller för byggnadsställningar. Används inom byggnadsarbeten för tillfällig festsättning. Den kan även användas vid utställningar och av transportföretag eller för hobbyanvändning.



Patenterad snabbblåsning för snabb och enkel applicering.




SpeedyTie



SpeedyTie – Snabb och enkel.



Bandänden kan lätt stoppas undan.



Speedy Tie är speciellt lämpad för tillfälliga men säkra buntningar och fixeringar.

Materialdata	
Material	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2</b>



Materialdata	
Material	<b>Polyamid 6.6 slagstålig scan black (PA66HIR(S))</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +80°C (+105°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 HB</b>



### Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Färg	Material	Förp innehåll
115-00000	–	RTT750HR	750	13	210	888	Gul (YE), Röd (RD)*	PA66	25
115-00001	15 161 10	RTT750HR	750	13	210	888	Gul (YE), Röd (RD)*	PA66	5
115-00030	15 161 09	RTT750HR	750	13	210	888	Svart (BK), Svart (BK)*	PA66HIR(S)	5

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

\*Låsmekanism