



SOFTFIX Serien

Egenskaper och fördelar

Tillverkas i mjuk termoplastisk polyuretan, vilket ger buntbanden flera unika fördelar: UV- och väderbeständiga, starka, men ändå elastiska, lämpliga för temperaturer ända ned till -40°C. SOFTFIX-banden kan öppnas och är återanvändbara och passar därmed bra för temporär användning.

Användningsområde

Det mjuka, flexibla materialet gör dessa buntband speciellt användbara till känsliga kablar såsom fiberoptik. Elasticiteten gör dem också användbara inom många andra områden inom trädgårdsskötsel, såsom t ex att stödja unga träd mot stödpålar.




SOFTFIX-bandens elasticitet gör dem lämpliga för många användningsområden.



SOFTFIX-band finns i små kvantiteter.

Materialdata	
Material	Termoplast Polyurethan (TPU)
Färg	Svart (BK)
Temperaturområde	-40°C till +85°C
Brännbarhetsklass	UL94 HB



SOFTFIX Serien

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Förp innehåll
115-07190	15 161 11	SRT1807	180	7	45	57	16
115-07270	15 161 12	SRT2607	260	7	79	57	12
115-11270	15 161 13	SRT26011	260	11	55	123	8
115-11350	15 161 14	SRT34011	340	11	90	123	6
115-28590	15 161 15	SRT58028	580	28	150	360	3

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.