



LR55-Serien

Egenskaper och fördelar

Den förlängda låstungan gör att buntbanden går snabbt och lätt att öppna. Finns i flera färger vilket gör dem utmärkta vid applikationer där färgkodning behövs. Buntbanden i LR-55 serien har slät insida vilket minimerar riskerna för skador på kabelisoleringen.



Användningsområde

Används inom många olika områden där öppnings- och återanvändningsbara buntband är utmärkta för temporära installationer där komplettering eller borttagning av kablar är nödvändigt t ex vid logistisk identifiering, förpackningsindustri eller kablagerillverkning.






LR55-serien är idealisk för färgkodning.

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS)
Temperaturområde	-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



LR55-serien

Teknisk tabell							
Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg
LR55S							
115-00010	LR55S	145	4,7	35	245	PA66	Röd (RD)
115-00011	LR55S	145	4,7	35	245	PA66	Gul (YE)
115-00012	LR55S	145	4,7	35	245	PA66	Grön (GN)
115-00013	LR55S	145	4,7	35	245	PA66	Blå (BU)
115-00014	LR55S	145	4,7	35	245	PA66	Grå (GY)
115-00015	LR55S	145	4,7	35	245	PA66	Naturell (NA)
115-00009	LR55S	145	4,7	35	245	PA66HS	Svart (BK)
LR55R							
115-00003	LR55R	195	4,7	50	245	PA66	Röd (RD)
115-00004	LR55R	195	4,7	50	245	PA66	Gul (YE)
115-00005	LR55R	195	4,7	50	245	PA66	Grön (GN)
115-00006	LR55R	195	4,7	50	245	PA66	Blå (BU)
115-00007	LR55R	195	4,7	50	245	PA66	Grå (GY)
115-00008	LR55R	195	4,7	50	245	PA66	Naturell (NA)
115-00002	LR55R	195	4,7	50	245	PA66HS	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.