



Helafix hållare HC/HCR

Egenskaper och fördelar

Den mångsidiga Helafix HC och HCR etikett-hållaren passar för tillfällig eller permanent etikettering. De fästs med buntband serie T18, skruvar eller nitar. De är också lätta att fästa för tillfällig märkning. Den skyddande hållaren skyddar etiketten från nedsmutsning, damm och fukt samt UV-strålning.

Helafix HC levereras i klippta längder i påsar, för-klippta och hålade Helafix HCR levereras på rulle och kan klippas för att passa i storlek till lämpligt HCT verktyg.

Vi rekommenderar HFX etiketter utskrivna på en vanlig kontorslaserskrivare, använd mjukvara TagPrint PRO.



Mångsidig märkning: Helafix HC och HCR.



Användningsområde

Märkning av kablage, kablar, rör, transportsystem, elektronrör, sensorer, för inventarie-märkning på maskiner och andra delar.

Materialdata	
Material	Polyetylen, UV-resistent (PEUV)
Färg	Transparent (CL)
Temperaturområde	-60°C till +65°C
Brännbarhetsklass	UL94 HB
Kemiska egenskaper	Utmärkt motståndskraft mot UV-strålning, oljor, vatten och ett antal lösningsmedel.



Vi rekommenderar Helafix HFX som passande etiketter, se sida 350.



Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Höjd (H)	För etiketter	Förp innehåll	Rull-längd	Verktyg
Helafix HC								
525-07173	29 780 31	HC 06-17	17,5	7,0	-	50	-	-
525-07353	29 780 37	HC 06-35	35,0	7,0	-	50	-	-
525-10173	29 780 33	HC 09-17	17,5	10,0	HFX9-17P	50	-	-
525-10353	29 780 39	HC 09-35	35,0	10,0	HFX9-35P	50	-	-
525-10523	29 780 45	HC 09-52	52,0	10,0	HFX9-52P	50	-	-
525-13173	29 780 35	HC 12-17	17,5	13,0	-	50	-	-
525-13353	29 780 41	HC 12-35	35,0	13,0	HFX12-35P	50	-	-
525-13523	29 780 47	HC 12-52	52,0	13,0	HFX12-52P	50	-	-
525-13703	29 780 53	HC 12-70	70,0	13,0	-	50	-	-
525-19353	29 780 43	HC 18-35	35,0	19,0	-	50	-	-
525-19523	29 780 49	HC 18-52	52,0	19,0	-	50	-	-
525-19703	29 780 55	HC 18-70	70,0	19,0	-	50	-	-
525-25523	29 780 51	HC 24-52	52,0	25,0	-	50	-	-
525-25703	29 780 57	HC 24-70	70,0	25,0	-	50	-	-
Helafix HCR								
525-07003	29 780 70	HCR 06	-	7,0	-	25	25 m	-
525-10003	29 780 71	HCR 09	-	10,0	HFX9	25	25 m	HCT1
525-13003	29 780 72	HCR 12	-	13,0	HFX12	25	25 m	HCT2
525-19003	29 780 73	HCR 18	-	19,0	-	-	25 m	-
525-25003	29 780 74	HCR 24	-	25,0	-	-	25 m	-

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.