



2-partsfixering med pilspetsfäste

Egenskaper och fördelar

Denna 2-partsfixering levereras förmonterat för en snabb och enkel montering av kablar.

Pilspetsfästet är lätt att föra in i förstansade hål i godset och fäster säkert. 2-partsfixeringen gör att huvudet kan flyttas till nödvändig position för att underlätta monteringen, samtidigt som tallriken på toppen av pilspetsen passar olika godstjocklekar vilket ger en fast och säker fixering.

Finns antingen som utsides eller insides räfflade "standard" buntband, eller med dubbla låshuvuden.

Användningsområde

Ursprungligen utformad för att fixera kablage inom fordonsindustrin men detta smidiga buntband används numera inom många olika områden från flygplan, till högspänningsbrytare, till tvättmaskiner.




Fördelen med en 2-parts montering är att buntbandet kan placeras i den bästa positionen.

Andra kombinationer av band och fästen kan fås på begäran. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Materialdata

Material	Polyamid 6.6 slag-, värmetålig, (PA66HIRHS)
Färg	Svart (BK)
Temperaturområde	-40°C till +105°C
Brännbarhetsklass	UL94 HB



2-partsbuntband med rörligt pilspetshuvud

Materialdata

Material	Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS)
Färg	Svart (BK)
Temperaturområde	-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Tallrik Ø	Min draghållf (N)	Hål Ø	Godstjock l min	Godstjock l max	Material	
										Buntb	Fäste
150-13593	T50SSFT6.5	150	4,6	31	22,4	225	6,3-6,7	0,7	2,0	PA66HS	PA66HS
150-13591	T50RSFT6.5	200	4,6	45	22,4	225	6,3-6,7	0,9	2,0	PA66HS	PA66HS
150-37691	T50RSFT6.5D18	200	4,6	45	18,0	225	6,5-6,8	0,4	1,6	PA66HS	PA66HIRHS
117-05160	T50RDHSFT6.5	210	4,7	45	22,4	225	6,3-6,7	0,7	2,0	PA66HS	PA66HS
150-13596	T80ISFT6.5	300	4,6	81	22,4	355	6,3-6,7	0,7	2,0	PA66HS	PA66HS

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.