

**LaserMark
LM MT300 17/9 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung liknande



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | LM MT300 17/9 WS |
| Art.nr. | 1724151044 |
| Artikelbeteckning | LaserMark, Apparatmärkning, 9 x 17.8 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190368975 |
| Frp | 10 Stück |

**LaserMark
LM MT300 17/9 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd | 17,8 mm | Byggbredd (tum) | 0,701 inch |
| Höjd | 9 mm | Bygghöjd (tum) | 0,354 inch |
| Djup | 0,08 mm | Byggdjup (tum) | 0,003 inch |
| Nettovikt | 12,3 g | | |

Allmänna data

| | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|--------------|
| Antal märkningar per förpackningsenhet | 3 410 | Antal per ark | 341 |
| Bredd | 17,8 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Färgkod | vit | Godkännande enligt UL 969 | Ja |
| Halogener | Nej | Limma | Akrylatlim |
| Material | Polyester, PVC fri | Materialfärg enligt motståndskod | 9 |
| Märkningsmetod | Laserutskrift | Temperaturområde för användning | -40...150 °C |
| Utförande | självhäftande | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|----------------------|--|
| Programvara | M-Print PRO configuration file |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

Datablad

**LaserMark
LM MT300 17/9 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

