

**LaserMark  
LM MT300 20/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

**Allmänna beställningsdata**

Typ	LM MT300 20/8 WS
Art.nr.	<a href="#">1686381044</a>
Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 8 x 20.3 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190493936
Frp	10 Stück

**LaserMark  
LM MT300 20/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	20,3 mm	Byggbredd (tum)	0,799 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	500 g		

**Allmänna data**

Antal märkningar per förpackningsenhet	2 640	Antal per ark	264
Bredd	20,3 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	vit	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Nej	Limma	Akrylatlim
Material	Polyester, PVC fri	Materialfärg enligt motståndskod	9
Märkningsmetod	Laserutskrift	Temperaturområde för användning	-40... 150 °C
Utförande	självhäftande		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Programvara	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**LaserMark  
LM MT300 20/8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

