



Helatag självlaminerande etiketter (WH/CL) för laserskrivare – Material 1104

Egenskaper och fördelar

Det högkvalitativa polyestermaterialet gör dessa etiketter särskilt lämpliga för självlaminerande märkning av kablar. Det skyddande laminatet ger optimalt skydd mot fukt, smuts, damm och mekanisk nötning.

Alla HellermannTytons laseretiketter levereras i en skyddande box som håller etiketterna i skick som nya.

För problemfri utskrift rekommenderar vi vår mjukvara TagPrint Pro. Detta program innehåller alla typer av HellermannTyton etiketter. Det är enkelt att använda och man kan skapa nya etikettstorlekar om så önskas.

För enklare applikationer rekommenderar vi MS-Word etikettmallar som kan laddas ner från www.hellermanntyton.com (download zone). Ladda ner mallarna och använd dem i MS-Word eller som en normal etikettmall.



Laminering ger trycket en lång livslängd.

Materialdata	
Material	Typ 1104, Polyester (PET), vit transparent (WH/CL), självlaminerande
Temperaturområde	-40°C till +150°C
Härdningstemperatur	från +10°C
Lim	Akryl
Tjockl folie (TF) nom.	25
Kemiska egenskaper	Utmärkt resistens mot alkohol, bensin, rengöringsmedel, butanol, ethyl och batterisyra.



Laserskrivare

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Färg	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Bredd (W)	Höjd (H)	Höjd (H2)	Etiketter per blad	Förp innehåll
594-11041	TAG26LA4-1104-WHCL	Vit (WH), Transparent (CL)	1,5	3,0	12,70	9,50	19,05	180	5000
594-21104	TAG130LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	2,4	4,8	12,70	9,00	24,00	165	5000
594-11042	TAG49LA4-1104-WHCL	Vit (WH), Transparent (CL)	2,6	5,3	25,40	8,80	25,40	70	2500
594-31104	TAG131LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	3,8	7,6	12,70	12,70	36,50	105	2500
594-41104	TAG132LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	3,8	7,6	20,32	12,70	36,50	63	2500
594-01104	TAG02LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	3,8	7,6	25,40	12,70	36,50	49	2450
594-51104	TAG133LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	5,1	10,1	19,05	12,70	44,50	60	2500
594-61104	TAG134LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	5,1	10,1	25,40	12,70	44,50	42	1000
594-11104	TAG09LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	5,8	11,6	25,40	19,05	55,50	35	1000
594-71104	TAG135LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	6,7	13,5	48,50	12,70	55,00	20	500
594-91104	TAG137LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	7,1	14,3	31,75	22,86	67,70	24	1000
594-81104	TAG136LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	7,7	15,5	25,40	19,05	67,70	28	1000
594-11040	TAG145LA4-1104-CLWH	Vit (WH), Transparent (CL)	11,1	22,3	25,40	25,40	95,30	21	1000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.