

**LaserMark
LM WO 18/34 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung liknande



LM WriteOn kabelmärkning på DIN A4-ark används för märkning av ledare och kablar upp till en ytterdiameter på 36 mm. Den transparenta tejsen fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med DIN A4-laserutskrift eller STI-stift

Allmänna beställningsdata

Typ	LM WO 18/34 WS
Art.nr.	1695711044
Artikelbeteckning	LaserMark, Ledar- och kabelmärkning, 5 - 7 mm, 18 x 34 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190924652
Frp	10 Stück

**LaserMark
LM WO 18/34 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	34 mm	Byggbredd (tum)	1,339 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0,709 inch
Djup	0,025 mm	Byggdjup (tum)	0,001 inch
Nettovikt	10,2 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	880	Antal per ark	88
Bredd	34 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Limma	Akrylat	Material	Polyesterfilm
Materialfärg enligt motståndskod	9	Teckenfältets storlek	18 x 12.7 mm
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	Typ av märkning	neutral
Utförande	självhäftande		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	16 mm ²
Ledardiameter, min.	6 mm ²	Ledarytterdiameter	5 - 7 mm
Ledarytterdiameter, max.	7 mm	Ledarytterdiameter, min.	5 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

**LaserMark
LM WO 18/34 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

