



IT Buntband med skrivvyta

Egenskaper och fördelar


Dessa buntband är lämpliga för enkel märkning och säker buntning av kabelbuntar. Denna produkt är tidsbesparande, dessutom behövs endast en produkt för att säkra och märka. Buntbanden kan märkas både före och efter buntning. De kan märkas antingen manuellt med märkpenna ur T82S serien, eller från vårt stora urval av etiketter för märkning.

Användningsområde

En av de främsta fördelarna är möjligheten att både säkra och märka kabelbuntar vid olika tillfällen.



En process med två användarfördelar.



För godkännanden se tabell på sida 441.

Materialdata

Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Färg	Naturell (NA), Svart (BK), på begäran
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Färg	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Bredd (W)	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (W2)	Min draghållf (N)	Förp innehåll	För etiketter
111-00373	-	IT18R	Naturell (NA)	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,3	80	100	TAG23-06TD1
111-81919	-	IT18FL	Naturell (NA)	1,5	19,0	20,5	9,0	110	2,5	80	100	TAG18-07TD1
Märkpennor T82												
500-50820	-	T82S-BK	Svart (BK)	-	-	-	-	-	-	-	2	-
500-50822	-	T82R-RD	Röd (RD)	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.




OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden!
För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.




IT Buntband med skrivvyta




IT50R



IT50RD



IT50RT



IT50L

Teknisk tabell

Art-nr		Typ	Färg	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Bredd (W)	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (W2)	Min drag-hållf (N)	Förp innehåll	För etiketter
111-85019	15 163 15	IT50R	Naturell (NA)	9,5	44,5	28,0	12,9	203	4,6	225	100	TAG23-10TD1
111-85219	–	IT50RD	Naturell (NA)	10,0	44,0	29,0	26,3	205	4,7	225	50	TAG26-21TD1
111-85119	–	IT50RT	Naturell (NA)	10,0	44,0	46,0	26,3	205	4,7	225	50	TAG43-21TD1
111-85319	15 163 20	IT50L	Naturell (NA)	10,0	100	56,0	12,8	390	4,7	225	100	TAG52-10TD1
Märkpennor T82												
500-50820	–	T82S-BK	Svart (BK)	–	–	–	–	–	–	–	2	–
500-50822	–	T82R-RD	Röd (RD)	–	–	–	–	–	–	–	2	–

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Märkpennor T82S-BK och T82R-RD.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden!
För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.