



HFX Helafix etiketter


Egenskaper och fördelar

HFX etiketter har utvecklats för applikationer med Helafix hållare. De levereras i DIN A4 format och kan märkas för hand, med märkpenor ur serien T82S, eller av laserskrivare. Etikettarken HFXP levereras i två färger (gul front med vit baksida). Andra färger finns på förfrågan.

För problemfri utskrift rekommenderar vi vår mjukvara TagPrint PRO.



En precis anpassning för Helafix, för permanent id-märkning.



Materialdata

Material	Polyester
Färg	Gul (YE), Vit (WH)
Temperaturområde	-70°C till +160°C
Kemiska egenskaper	Utmärkt motståndskraft mot alkohol, bensin, rengöringsmedel, butanol, etyl och butylcellosolvelösningar, battersyra. UV ljus resistent och passande för bruk utomhus om märkt med märkpenna T82 eller tryckt med laserskrivare.



Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Färg	Bredd (W)	Höjd (H)	Etiketter per blad	Blad per förpackning	Antal per kartong
526-01014	29 781 30	HFX9-17P	Gul (YE), Vit (WH)	17,5	9,0	319	20	6380
526-01514	29 781 31	HFX9-35P	Gul (YE), Vit (WH)	35,0	9,0	145	20	2900
526-01714	29 781 32	HFX12-35P	Gul (YE), Vit (WH)	35,0	12,0	110	20	2200
526-02014	–	HFX9-52P	Gul (YE), Vit (WH)	52,5	9,0	124	20	2480
526-02214	–	HFX12-52P	Gul (YE), Vit (WH)	52,5	12,0	92	20	1840
526-02514	29 781 33	HFX12-105P	Gul (YE), Vit (WH)	105,0	12,0	44	20	880
526-03014	29 781 34	HFX24-105P	Gul (YE), Vit (WH)	105,0	24,0	22	20	440
526-04014	29 781 35	HFX48-105P	Gul (YE), Vit (WH)	105,0	48,0	10	20	200
526-05014	29 781 36	HFX12-210P	Gul (YE), Vit (WH)	210,0	12,0	22	20	440
526-05514	29 781 37	HFX24-210P	Gul (YE), Vit (WH)	210,0	24,0	11	20	220
526-06014	29 781 38	HFX48-210P	Gul (YE), Vit (WH)	210,0	48,0	5	20	100

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



För problemfri utskrift rekommenderar vi vår mjukvara Tagprint PRO (sida 383). För enklare applikationer använd MS-Word etikettmallar, se www.HellermannTyton.com (downloadzone).