



LKC buntbandsfästen


Egenskaper och fördelar

Buntbandsfästena typ LKC ger extra stöd åt kabelbuntarna genom sin svängda design.

De fäster säkert och är enkla att montera med skruv eller bult, passar särskilt bra inom områden med höga vibrationer.


Användningsområde

Utformad för att hålla grövre kabelbuntar. Dessa monteringsplattor används inom många olika industriområden från jordbruk till lastbilsproduktion. De fäster säkert många olika sorters grova kabelbuntar ända upp till 13 mm breda.




LKCRF1


Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



Buntbandsfästen NY3256/3343



Väggmontage



Buntbandsfäste LKC

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hål Ø (FH)	Bandbr max. (G)	Material	Färg
151-27010	LKC	76,2	17,0	13,5	8,0	8,0	PA66	Naturell (NA)
151-27019	LKC	40	19	16,8	5,5	8,0	PA66	Naturell (NA)
151-27219	LKCSF1	40,0	19,0	16,8	6,0	13,0	PA66	Naturell (NA)
151-27202	LKCSF1	40,0	19,0	16,8	6,0	13,0	PA66	Svart (BK)
151-00102	LKCRF1	24,0	12,0	4,0	6,4	4,8	PA66	Svart (BK)
151-27009	LKCRF1	24,0	12,0	4,0	6,4	4,8	PA66	Naturell (NA)
151-25219	NY3256	13,5	12,0	7,8	3,0	8,0	PA66	Naturell (NA)
151-25319	NY3343	16,0	18,0	8,0	3,0	12,0	PA66	Naturell (NA)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.