



## 1-partsfixering med pilspetshuvud

### Egenskaper och fördelar

Pilspetsfästet, tillsammans med vingarna, ger en fast och säker fixering. Vingarna passar olika godstjocklekar och lämpar sig därför till många olika applikationer.

Både RT och FBS versionerna är öppnings- och återanvändningsbara och FBS-typen har fördelarna med ett stegbuntband i motsats till ett konventionellt buntband, vilket medför att detta stegbuntband är väldigt flexibelt.

### Användningsområde

För buntning och fastsättning av kablage, rör och slangar inom fordons-, flyg- och vitvaruindustrin.





Ett brett urval av pilspetsband som passar till paneltjocklekar på 0,5 till 4,5 mm och håldiameterar på 4,4 till 8,0 mm.



Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om HellaermannTytons verktyg, se kapitel Monteringsverktyg och tillbehör på sid 394.



Materialdata	
Material	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2</b>



Materialdata	
Material	<b>Polyamid 6.6 värmestålig (PA66HS)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2</b>

Materialdata	
Material	<b>Polyamid 6.6 UV-tålig (PA66W)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2</b>

Materialdata	
Material	<b>Polyamid 4.6 (PA46)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +150°C i 5000 tim, (+195°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2, Begränsad brännbarhet, Halogenfri, Liten rökutveckling, Låg utveckling av giftiga gaser och korrosiva syror</b>








## 1-partsfixering med pilspetshuvud

Teknisk tabell


Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min drag-hållf (N)	Hål Ø	Godstjockl min	Godstjockl max	Material	Färg	Verktyg
111-85519	T18RSF	100	2,5	16	80	4,65-4,85	1,0	3,0	PA66	Naturell (NA)	1-3, 5
111-85560	T18RSF	100	2,5	16	80	4,65-4,85	1,0	3,0	PA66W	Svart (BK)	1-3, 5



111-85719	T50SSF	160	4,7	25	225	6,0-6,4	1,0	3,0	PA66	Naturell (NA)	1-3, 5
126-01104	T50SSF	160	4,7	25	225	6,0-6,4	1,0	3,0	PA66HS	Naturell (NA)	1-3, 5
126-00032	T50SSF	160	4,7	25	225	6,0-6,4	1,0	3,0	PA66HS	Svart (BK)	1-3, 5
111-85729	T50RSF	200	4,7	45	225	6,0-6,4	1,0	3,0	PA66	Naturell (NA)	1-3, 5



111-85329	T50VSL5	100	4,6	16	225	6,1-6,3	1,0	2,6	PA66	Naturell (NA)	1-3, 5
111-85349	T50SSL5	135	4,6	27	225	6,1-6,5	0,8	2,7	PA66	Naturell (NA)	1-3, 5
111-85340	T50SSL5	135	4,6	27	225	6,1-6,5	0,8	2,7	PA66HS	Svart (BK)	1-3, 5
111-85395	T50SSL5	135	4,6	27	225	6,1-6,5	0,8	2,7	PA46	Grå (GY)	1-3, 5
126-00005	T50SL5	165	4,6	34	225	6,1-6,3	0,8	2,7	PA66HIRHS	Svart (BK)	1-3, 5
111-85369	T50SL5	165	4,6	34	225	6,1-6,3	0,8	2,7	PA66	Naturell (NA)	1-3, 5
126-00001	T50SL5	165	4,6	34	225	6,1-6,3	0,8	2,7	PA66HS	Svart (BK)	1-3, 5
111-85469	T50SL6	165	4,6	34	225	6,3-7,5	0,5	2,5	PA66	Naturell (NA)	1-3, 5
111-85460	T50SL6	165	4,6	34	225	6,3-7,5	0,5	2,5	PA66	Svart (BK)	1-3, 5
111-85479	T50SL7	165	4,6	34	225	6,9-7,1	0,8	2,5	PA66	Naturell (NA)	1-3, 5
126-00027	T50SL7	165	4,6	34	225	6,9-7,1	0,8	2,5	PA66	Svart (BK)	1-3, 5



111-85781	YQR10050	165	4,6	34	225	6,9-7,1	1,6	4,0	PA66	Brun (BN)	1-3, 5
150-48396	T80RFT6X12*	228	4,6	45	225	6,3x12,3*	0,6	3,0	PA66	Svart (BK)	1-3, 5
150-48397	T80RFT6X12*	228	4,6	45	225	6,3x12,3*	0,6	3,0	PA46	Grå (GY)	1-3, 5

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.


\* För avlånga hål.



## 1-partsfixering med pilspetshuvud


Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min drag-hållf (N)	Hål Ø	Godstjockl min	Godstjockl max	Material	Färg	Verktyg
Öppningsbart											




126-03001	<b>YQR10016</b>	165	4,6	34	225	6,9-7,1	1,6	4,0	PA66	Svart (BK)	-
126-03000	<b>YQR10016</b>	165	4,6	34	225	6,9-7,1	1,6	4,0	PA66	Grå (GY)	-
115-07010	<b>RT50RSF</b>	215	4,6	50	225	7,8-8,2	0,6	2,5	PA66	Svart (BK)	-
126-00011	<b>RT50SL7</b>	165	4,6	34	225	7,0	-	2,5	PA66	Svart (BK)	-

Öppningsbart



115-01900	<b>RT18RSF</b>	132	3,0	27	80	3,8-4,2	-	2,3	PA66	Naturell (NA)	-
115-06960	<b>RT50SFK</b>	225	5,0	50	225	6,4-7,0	0,8	3,0	PA66	Svart (BK)	-

Öppningsbart



150-26100	<b>FBS100</b>	115	10	27	-	6,3-6,7	0,7	3,9	PA66	Svart (BK)	-
150-26140	<b>FBS140</b>	160	10	42	-	6,3-6,7	0,7	3,9	PA66	Svart (BK)	-
150-26180	<b>FBS185</b>	200	10	53	-	6,3-6,7	0,7	3,9	PA66	Svart (BK)	-

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



## 1-partsfixering med pilspets huvud

### Egenskaper och fördelar

Pilspets huvudet är placerat på buntbands-huvudet vilket garanterar att kabelbunten fästs direkt över fixeringspunkten och minimerar platsåtgången. Huvudet på T80RSF är gjutet i en upphöjd position för att förenkla monteringen när fästet redan är på plats i panelen.



### Användningsområde

Denna serie av fixeringsband är lämpliga för användning i många olika industriapplikationer inklusive fordon, flyg och panelbyggare. T50SSF har en speciell hållare för att hålla batterikablar på plats.






Utformad för att skydda batterikablar, T50SSF6.5 fäster säkert och enkelt.

Materialdata	
Material	<b>Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2</b>





Materialdata	
Material	<b>Polyamid 4.6 (PA46)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +150°C i 5000 tim, (+195°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2</b>







T80RSF6.5FW



T80SSF6.5F



T50SSF6.5

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min drag-hållf (N)	Hål Ø	Godstjockl min	Godstjockl max	Material	Färg	Verktyg
150-39396	<b>T80RSF6.5F</b>	209	4,6	45	300	6,3-6,5	0,6	3,0	PA66	Svart (BK)	1-3, 5
150-39393	<b>T80SSF6.5F</b>	179	4,6	43	300	6,3-6,5	0,6	3,0	PA66HS	Svart (BK)	1-3, 5
126-02600	<b>T80RSF6.5F</b>	209	4,6	45	300	6,3-6,5	0,6	3,0	PA66HS	Svart (BK)	1-3, 5
150-39385	<b>T80RSF6.5FW</b>	209	4,6	45	300	6,3-6,5	0,6	3,0	PA66HS	Svart (BK)	1-3, 5
150-39392	<b>T80SSF6.5F</b>	179	4,6	43	225	6,3-6,5	0,6	3,0	PA46	Grå (GY)	1-3, 5
150-39395	<b>T80RSF6.5F</b>	209	4,6	45	300	6,3-6,5	0,6	3,0	PA46	Grå (GY)	1-3, 5

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.