

**Verktyg  
STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kranordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

**Allmänna beställningsdata**

Typ	STRIPAX
Art.nr.	<a href="#">9005000000</a>
Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg, fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering, 10mm <sup>2</sup> , 25mm
GTIN (EAN)	4008190072506
Frp	1 Stück

**Verktyg  
STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3,898 inch
Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
vikt	225 g	Nettovikt	222 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Avisoleringsverktyg**

Avisoleringslängd, max.	25 mm	Avisoleringsområde, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledararea (klippförmåga)	6 mm <sup>2</sup>
Ledararea min. AWG	AWG 28	Ledardiameter, max.	10 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0,08 mm <sup>2</sup>		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**Verktyg  
STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Exempel på användning**

