

**Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Servicegränssnitt FrontCom[®] Micro med RJ45 i IP65**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-FCM-RJ45-FJ-A
Art.nr.	1018810000
Artikelbeteckning	FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248730063
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Väggfjocklek, max.	3 mm	Väggfjocklek, min.	1 mm
Nettovikt	3,5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	70 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Tightening torque fixing nut	2 Nm	Anslutning 1	RJ45
Anslutning 2	IDC	Artikelbeskrivning	FrontCom Micro RJ45 modul
Koppling	TIA-568A	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22
Manteldiameter, min.	5,5 mm	Manteldiameter, max.	10 mm
Monteringsstyp	Kopplingsskåp, Distribution box	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd	Stickcykler	750

Elektriska egenskaper

PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3at
------------	--------------------------

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------	----------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Skapandedatum den 11 juli 2019 20:20:00 CEST

Industriellt Ethernet IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Broschyr/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI FRONTCOM EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[DUXR.E316369](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

**Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning****Montageurtag**