

**Industriellt Ethernet  
IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Servicegränssnitt FrontCom<sup>®</sup> Micro med RJ45 i IP65**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Typ               | IE-FCM-RJ45-FJ-B                    |
| Art.nr.           | <a href="#">1018820000</a>          |
| Artikelbeteckning | FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568B |
| GTIN (EAN)        | 4032248730070                       |
| Frp               | 10 Stück                            |

**Industriellt Ethernet  
IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|                    |      |                    |      |
|--------------------|------|--------------------|------|
| Väggfjocklek, max. | 3 mm | Väggfjocklek, min. | 1 mm |
| Nettovikt          | 40 g |                    |      |

**Temperaturer**

|                          |                |                       |        |
|--------------------------|----------------|-----------------------|--------|
| Drifttemperatur, max     | 70 °C          | Drifttemperatur, min. | -40 °C |
| Drifttemperatur          | -40 °C...70 °C | Lagertemperatur       |        |
| Installation temperature |                |                       |        |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Allmänna data**

|                                |                                        |                                           |                           |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Tightening torque fixing nut   | 2 Nm                                   | Anslutning 1                              | RJ45                      |
| Anslutning 2                   | IDC                                    | Artikelbeskrivning                        | FrontCom Micro RJ45 modul |
| Koppling                       | TIA-568B                               | Färgkod                                   | svart                     |
| Kapslingsmaterial              | PA UL 94 V0                            | Isoleringsdiameter, max.                  | 1,6 mm                    |
| Kategori                       | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Kontaktyta                                | Guld över nickel          |
| Anslutningsdiameter, entrådig  | 0.4...0.64 mm                          | Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)  | AWG 24...AWG 22           |
| Anslutningsdiameter, fintrådig | 0.48...0.76 mm                         | Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG) | AWG 26...AWG 22           |
| Manteldiameter, min.           | 5,5 mm                                 | Manteldiameter, max.                      | 10 mm                     |
| Monteringsstyp                 | Kopplingsskåp, Distribution box        | Avskärmning                               | 360° skärmkontaktering    |
| Skyddsklass                    | IP65, i slutet tillstånd               | Stickcykler                               | 750                       |

**Elektriska egenskaper**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| PoE / PoE+ | motsvarande IEEE 802.3at |
|------------|--------------------------|

**Normer**

|                  |                |                        |         |
|------------------|----------------|------------------------|---------|
| Kontaktidon Norm | IEC 60603-7-51 | Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|------------------|----------------|------------------------|---------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001134    | ETIM 4.0   | EC001134    |
| ETIM 5.0   | EC001134    | ETIM 6.0   | EC001121    |
| eClass 5.1 | 27-25-05-04 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-25-05-04 | eClass 8.1 | 19-17-01-25 |
| eClass 9.0 | 27-44-03-90 | eClass 9.1 | 27-18-90-90 |

**Godkännanden**

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Skapandedatum den 11 juli 2019 20:20:05 CEST

## Industriellt Ethernet IE-FCM-RJ45-FJ-B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Downloads

|                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användardokumentation                               | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                                                                                   |
| Broschyr/Katalog                                    | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI FRONTCOM EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">DUXR.E316369</a>                                                                                                                         |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                                                                |

**Industriellt Ethernet  
IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Profilritning****Montageurtag**