

**Industriellt Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Servicegränssnitt FrontCom[®] Micro med USB i IP65**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-FCM-USB-A
Art.nr.	1018840000
Artikelbeteckning	FrontCom Micro USB koppling, USB 2.0, Typ A
GTIN (EAN)	4032248730094
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Väggfjocklek, max.	3 mm	Väggfjocklek, min.	1 mm
Nettovikt	2,3 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	70 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Tightening torque fixing nut	2 Nm	Anslutning 1	USB A
Anslutning 2	USB A	Artikelbeskrivning	FrontCom Micro USB koppling, USB 2.0
Koppling	Typ A	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Monteringstyp	Kopplingsskåp, Distribution box
Avskärmning	360° skärmkontaktering	Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd
Stickcykler	≥ 1500		

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-107	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------	-----------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000674	ETIM 4.0	EC000674
ETIM 5.0	EC000674	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Industriellt Ethernet IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Broschyr/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI FRONTCOM EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[DUXR.E316369](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

**Industriellt Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning****Montageurtag**