

brother

SNABBGUIDE


P-touch

E550W

Läs bruksanvisningen innan du använder din P-touch.

Förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

På <http://solutions.brother.com/> kan du få hjälp med produkten och svar på vanliga frågor.



INLEDNING

Tack för att du har köpt P-touch modell E550W.

Din nya E550W är en intuitiv och lättanvänd etikettskrivare som innehåller många funktioner med vars hjälp du kan skapa professionella etiketter av hög kvalitet.

Bruksanvisningen innehåller olika försiktighetsåtgärder och grundläggande rutiner för användning av P-touch. Läs igenom bruksanvisningen noga före användning och förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida behov.

Tillgängliga handböcker

Följande modeller är tillgängliga för denna P-touch. De senaste handböckerna kan hämtas från Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Snabbguide (den här guiden)

I den här guiden finns information som du bör läsa innan du använder P-touch, till exempel om hur du ställer in skrivaren.

Bruksanvisning (PDF-handbok på den medföljande CD-skivan)

Här får du grundläggande information om P-touch samt mer detaljerade felsökningstips.

Bruksanvisning för nätverksanvändare för E550W

Här får du information om nätverksinställningar. Bruksanvisningen kan hämtas från Brother Solutions Center på (<http://solutions.brother.com/>).

Tillgängliga program som kan användas på datorer

P-touch Editor

P-touch Transfer Manager

P-touch Update Software

Se mer under "Använda programvara för P-touch" på sidan 41.

Tillgängliga program som kan användas på mobila enheter

Brother erbjuder flera olika program som kan användas med P-touch, bland annat sådana som du kan använda för att skriva ut från Apples iPhone, iPad eller iPod touch, från Android™-enheter eller från program som används för trådlös dataöverföring till P-touch. Data kan vara mallar, symboler eller databaser som skapades på en dator. Brother-programmen kan hämtas gratis via App Store eller Google Play.

Paket för programutvecklare (SDK)

Det finns ett SDK. Mer information finns på Brother Developer Center (<http://www.brother.com/product/dev/index.htm>).

VAR FÖRSIKTIG

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT FEL TYP.
ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

Meddelande om internationell ENERGY STAR®-överensstämmelse

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-programmet är att främja utvecklingen och spridningen av energieffektiv kontorsutrustning. I egenskap av ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. fastställt att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energieffektivitet.

**Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)**

Vi på Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter i EU.

Försäkran om överensstämmelse kan hämtas från Brother Solutions Center.

Gå till <http://solutions.brother.com/> och:

- välj "Europe"
- välj land
- välj skrivarmodell (i två steg)
- välj "Bruksanvisningar" och ditt språk och klicka sedan på "Sök"
- välj "Försäkran om överensstämmelse"
- klicka på "Hämta"

Du kan nu spara försäkran om överensstämmelse som PDF-fil.

Försäkran om överensstämmelse med direktivet om radio- och teleterminalsutrustning (R&TTE) 1999/5/EC (endast Europa)
(Gäller för enheter med teleterminalsutrustning och/eller radiogränssnitt)

Vi på Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

försäkrar att dessa produkter uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EU. Följ instruktionerna i avsnittet **Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)** om du vill hämta en kopia av försäkran om överensstämmelse.

Kommentar om utgåva och publicering

Denna bruksanvisning har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd. och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna. Innehållet i bruksanvisningen och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Om nya versioner av operativsystemet för E550W blir tillgängliga kanske denna bruksanvisning inte innehåller de uppdaterade egenskaperna. Av den anledningen kan det nya operativsystemet och innehållet i den här bruksanvisningen skilja sig åt. Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns i Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Varumärken och upphovsrätt

Brother är ett varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. © 2014 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corp. i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Namnen på annan programvara eller produkter som används i dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som utvecklade dem.

Wi-Fi och Wi-Fi Alliance är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Alla företag vars programnamn nämns i bruksanvisningen har egna licensavtal för sina respektive programvaror.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns i Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Licens för öppen källkod

Den här produkten innehåller programvara med öppen källkod.

Om du vill visa licensen för öppen källkod, gå till nedladdningsidan för Bruksanvisningar på modellens hemsida på Brother Solutions Center på länken

<http://solutions.brother.com/>




Innehåll

KOMMA IGÅNG	18
Packa upp din P-touch	18
Allmän beskrivning	19
LCD-skärm.....	20
Tangentnamn och funktioner	22
Strömförsörjning	24
Nätadapter	24
Laddningsbart litiumjonbatteri	24
Alkaliskt/Ni-MH-batteri	27
Sätta in en tapekassett.....	28
Slå på/av	29
Tid för Automatisk avstängning	29
Mata tape	30
Matning & klipp	30
Endast matning.....	30
LCD-skärm	31
LCD-kontrast.....	31
Bakgrundsbelysning	31
Inställning av språk och enhet.....	32
Språk	32
Enhet	32
REDIGERA EN ETIKETT	33
Välja etikettapplikationstyp	33
ALLMÄNT	33
FRONTPANEL.....	33
KABELLINDNING	33
KABELFLAGGA.....	34
ANSLUTNINGSPANEL	34
KOPPLINGSPANEL	35
Krympslangtape.....	35
Skapa en streckkodsetikett	36
Ställa in streckkodsparametrar och ange streckodsdata	36
Redigera och ta bort en streckkod	37
Ange en serialiserad etikett.....	37
Serialisera	37
Avancerat serieläge	38
ANVÄNDA PROGRAMVARA FÖR P-TOUCH	41
Använda programvara för P-touch	41
Funktioner.....	41
Systemkrav	41
Installera programvaran och skrivardrivrutinen.....	42
Avinstallera skrivardrivrutinen.....	44
Avinstallera programvaran.....	45

Säkerhetsföreskrifter

För att förebygga skador och personskador förklaras viktiga kommentarer med hjälp av olika symboler.

Symbolerna och deras betydelse är som följer:

 FARA	Indikerar en överhängande riskfylld situation som, om produkten hanteras i strid med varningar och instruktioner, resulterar i dödsfall eller allvarliga personskador.
 VARNING	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller svåra personskador.
 VAR FÖRSIKTIG	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador.

Symbolerna som används i bruksanvisningen är som följer:

	Indikerar en förbjuden åtgärd.		Indikerar att demontering är förbjuden.
	Indikerar att enheten inte får utsättas för vatten.		Indikerar en del av skrivaren som inte får vidröras.
	Indikerar åtgärder som måste utföras.		Indikerar att skrivaren måste kopplas bort.
	Indikerar risk för brand under vissa förhållanden.		Indikerar risk för elektriska stötar.

⚠ FARA

Laddningsbart litiumjonbatteri

Vidta följande försiktighetsåtgärder för litiumjonbatteriet (kallas häranefter för det "laddningsbara batteriet"). Om dessa försiktighetsåtgärder inte vidtas kan det uppstå överhettning, läckor eller sprickor i batteriet som kan leda till kortslutning, explosion, rökutveckling, eld, elektriska stötar och personskador eller materialskador.

- | | |
|---|---|
| <p>⊘ Det laddningsbara batteriet får bara användas för avsett ändamål. P-touch och det laddningsbara batteriet har utformats för att enbart fungera med varandra. Sätt ALDRIG in det laddningsbara batteriet i en annan P-touch eller ett annat laddningsbart batteri i P-touch, eftersom det kan orsaka brand eller annan skada.</p> | <p>⊘ Det laddningsbara batteriet får INTE användas eller förvaras i närheten av eld, värmekällor eller i höga temperaturer (över 80 °C).</p> |
| <p>⊘ När du ska ladda det laddningsbara batteriet sätter du in det i P-touch och ansluter sedan nätadaptorn som är konstruerad för P-touch.</p> | <p>⊘ Låt INTE det laddningsbara batteriet komma i kontakt med eller nedsänkas i vanligt vatten eller saltvatten.</p> |
| <p>⊘ Ladda INTE det laddningsbara batteriet nära öppen eld eller i direkt solljus. Det kan göra att skyddskretsen som ska förhindra fara på grund av överhettning aktiveras. Om skyddskretsen aktiveras kan det leda till att laddningen antingen stoppas eller utförs under för höga spänningsnivåer eller till en onormal kemisk reaktion i batteriet.</p> | <p>⊘ Använd INTE det laddningsbara batteriet i korrosiva miljöer, t.ex. sådana där saltmättad luft, saltvatten, syror, alkalier, korrosiva gaser, kemikalier eller någon annan typ av frätande vätska kan förekomma.</p> |
| <p>⊘ Vid laddning av det laddningsbara batteriet får endast batteriladdare som är speciellt avsedda för det laddningsbara batteriet användas.</p> | <p>⊘ Använd INTE det laddningsbara batteriet om det visar tecken på skada eller läcker.</p> |
| <p>⊘ Se till att trådar och andra föremål av metall INTE kommer i kontakt med polerna på det laddningsbara batteriet. UNDVIK att bära eller förvara det laddningsbara batteriet tillsammans med metallföremål som exempelvis halsband eller hårspännen. Det medför risk för kortslutning, och metallföremål som ståltrådar, halsband och hårspännen kan bli upphettade.</p> | <p>⊘ Löd INTE fast några anslutningar direkt på det laddningsbara batteriet. Det kan göra att den inre isoleringen smälter så att gas kan läcka ut eller skada säkerhetsmekanismerna.</p> |
| | <p>⊘ Använd INTE det laddningsbara batteriet med omvänd polaritet (+) (-). Kontrollera att du sätter in det laddningsbara batteriet i rätt riktning och försök aldrig tvinga in det i P-touch. Laddning av det laddningsbara batteriet med omvänd polaritet kan medföra onormala kemiska reaktioner eller onormal effekt vid tömning.</p> |
| | <p>⊘ Anslut ALDRIG det laddningsbara batteriet direkt till ett vanligt eluttag.</p> |

⚠ FARA


Laddningsbart litiumjonbatteri

- ⊘ Vätska (elektrolyt) som läcker från din P-touch eller det laddningsbara batteriet kan tyda på att det laddningsbara batteriet är skadat. Om det laddningsbara batteriet läcker måste du omedelbart sluta använda P-touch, dra ur nätadaptorn och skydda omgivningen genom att placera P-touch i en påse eller liknande.
- ⚠ Vidrör inte elektrolyten. Gnugga dig inte i ögonen om du får elektrolyt i dem. Tvätta ögonen omedelbart flödigt med kranvatten eller annat rent vatten, och rådgör med sjukvårdsexpertis. Om ingenting görs kan det uppstå ögonskador. Skölj omedelbart med vatten om elektrolyten kommer i kontakt med hud eller kläder.
- ⊘ Lägg INTE det laddningsbara batteriet eller en P-touch med det laddningsbara batteriet installerat i en mikrovågsugn eller tryckbehållare.
- ⊘ Låt INTE ett urladdat laddningsbart batteri sitta kvar i P-touch-skrivaren under lång tid. Det kan göra att det laddningsbara batteriet får kortare livslängd eller orsaka kortslutning.
- ⚠ Om P-touch endast kan användas under en kort period även när det laddningsbara batteriet är fulladdat, kan det tyda på att batteriet har nått slutet av sin livslängd. Byt ut det laddningsbara batteriet mot ett nytt. När du tar bort och byter det laddningsbara batteriet, ska polerna på det gamla laddningsbara batteriet täckas över med tejp för att undvika kortslutning.
- ⊘ Du får INTE montera isär, modifiera eller försöka reparera det laddningsbara batteriet.
- ⊘ Undvik avsiktlig överhettning och släng INTE det laddningsbara batteriet i eld. Det kan göra att den inre isoleringen smälter så att gas kan läcka ut eller skada säkerhetsmekanismerna. Elektrolyten kan också fatta eld.
- ⊘ Stick INTE hål i det laddningsbara batteriet. Det ska inte heller utsättas för kraftiga stötar eller kast. Om skyddskretsen i det laddningsbara batteriet skadas, kan det medföra att batteriet laddas upp med onormala spänningsnivåer eller att det uppstår en onormal kemisk reaktion i det laddningsbara batteriet.
- ⊘ Bränn INTE upp det laddningsbara batteriet eller kasta det i hushållsavfallet.

⚠ VARNING

P-touch

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, elektriska stötar, personskador och/eller risk för skada på P-touch eller annan egendom.









- ⊘ Utsätt INTE P-touch för väta och använd inte P-touch på blöta platser, till exempel i badrum eller i närheten av vattenkranar.
- ⊘ Vidrör INTE några metalldelar nära skrivhuvudet. Skrivhuvudet blir mycket varmt under användning, och är fortfarande mycket varmt omedelbart efter användning. Vidrör det inte direkt med händerna.
- ⊘ Använd INTE P-touch med ett främmande föremål inuti. Om vatten, metalliska ämnen eller andra främmande föremål kommer in i P-touch kopplar du ur nätadaptern och avlägsnar batterierna. Kontakta sedan Brothers kundservice.
- ⊘ Använd inte P-touch i omgivningarna som omfattas av specialkrav, t.ex. i närheten av medicinsk utrustning. Elektromagnetiska vågor kan påverka medicinsk utrustning negativt.
- ⚠ Användare med pacemaker bör avlägsna sig från P-touch om de upplever obehag. Uppsök sedan läkare omedelbart.
- ⊘ Montera INTE isär P-touch. Kontakta Brothers kundservice om du behöver hjälp med att inspektera, justera eller reparera P-touch.
- ⊘ Plastpåsar används när P-touch förpackas. För att undvika risken för kvävning ska dessa påsar hållas på avstånd från spädbarn och barn.
- ⊘ Om du upptäcker värmeutveckling, onormal lukt, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt när P-touch används eller förvaras måste du omedelbart sluta använda P-touch, koppla ur nätadaptern och ta ut batterierna.
- ⊘ För att undvika skada ska du inte tappa eller slå på P-touch.

VARNING

Alkaliska batterier/laddningsbara Ni-MH-batterier

Följ dessa riktlinjer för att undvika vätskeläckage, värme, sprickor i batteriet och risk för personskador.

-  Kasta INTE in batteriet i eld, värm upp, kortslut eller montera isär det.
-  Utsätt INTE batterierna för väta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller spilla drycker på dem.
-  Om du får vätska som läckt ut från batterierna i ögonen ska du omedelbart skölja ögonen med stora mängder rent vatten och sedan uppsöka läkarvård. Om du får vätska som läckt ut från batterierna i ögonen kan den orsaka bestående ögonskador.
-  Låt INTE metallföremål samtidigt komma i kontakt med batteriets plus- och minuspoler.
-  Använd INTE vassa föremål såsom pincetter eller pennor av metall när du tar ut eller byter batterier.
-  Använd INTE skadade, deformerade eller läckande batterier eller ett batteri vars etikett är skadad. Det kan ge upphov till alltför stor värmeutveckling. Om du använder skadade eller läckande batterier finns det också risk för att du får vätska från batterierna på händerna. Om du får vätska som läckt ut från batterierna på händerna och gnuggar dig i ögonen kan den orsaka bestående ögonskador. Skölj genast av händerna med stora mängder rent vatten och uppsök läkarvård.

⚠ VARNING


Nätadapter

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, skada, elektriska stötar, driftproblem eller skaderisk.

- ❗ Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Använd inte eluttag som sitter löst.
- ❗ Använd alltid angiven nätadapter och sätt alltid i nätadaptern i ett eluttag med angiven spänning (220-240 V). I annat fall finns risk för personsador eller skador på P-touch eller annan egendom. Brother tar inget ansvar för olyckor eller skador som uppstår på grund av att den rekommenderade nätadaptern eller adapterkabeln inte har använts.
- ⊘ Anslut INTE nätadaptern eller adapterkabeln till andra produkter.
- ⚠ Vidrör INTE nätadaptern och P-touch under åskväder. Det finns en liten risk för elektriska stötar om blixten slår ned under användning av P-touch vid åskväder.
- ⊘ Vidrör INTE nätadaptern eller stickkontakten med våta händer.
- ⊘ Använd INTE nätadaptern på platser där luftfuktigheten är hög, t.ex. badrum.
- ⊘ Använd INTE en skadad adapterkabel eller stickkontakt.
- ⊘ Placera INTE tunga föremål på och skada eller modifiera inte adapterkabeln eller stickkontakten. Böj eller dra inte i adaptersladden med kraft.
- ⊘ Tappa INTE, slå INTE på och skada INTE nätadaptern på annat sätt.

Tapeklippare

- ⊘ Vidrör INTE klippenhetens blad.



⚠ VAR FÖRSIKTIG

Alkaliska batterier/laddningsbara Ni-MH-batterier

Följ dessa riktlinjer för att undvika vätskeläckage, överhettning eller batterisprickor.

- ⊘ Använd INTE något annat batteri än det som angetts i P-touch-skrivarens specifikationer. Undvik att kombinera gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika tillverkare eller av olika modeller. Sätt inte in ett batteri med omvänd polaritet (+) (-).
- ⚠ Om du får batterivätska på huden eller kläderna bör du omedelbart skölja av med rent vatten.
- ⚠ Ta ut batterierna om du inte tänker använda P-touch under en längre tid.
- ⚠ Innan du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier bör du alltid noggrant läsa igenom instruktionerna för batterierna och batteriladdaren, och se till att använda dem på ett korrekt sätt.
- ⚠ Vid användning av laddningsbara Ni-MH-batterier måste batterierna laddas före användning med en lämplig specialladdare.
- ⊘ Montera INTE isär eller modifiera batterierna.
- ⊘ Utsätt INTE batterierna för hög värme och släng inte batterierna i eld.

Nätadapter

- ⚠ Om du inte tänker använda P-touch under en längre tid ska du koppla ur nätadaptern från eluttaget.
- ⚠ Håll alltid i nätadaptern när du kopplar bort den från eluttaget.
- ⊘ Använd INTE nätadaptern på platser med hög luftfuktighet, t.ex. i badrum.
- ⊘ Överbelasta INTE den elektriska kretsen med nätadaptern.
- ⊘ Montera INTE isär eller modifiera nätadaptern.
- ⊘ Utsätt INTE nätadaptern/stickkontakten för väta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller spilla vätska på dem.

Tapeklippare

Följ riktlinjerna för att undvika lindriga personskador och skador på P-touch.

- ⊘ Öppna INTE tapeutrymmets lucka när klippenheten är i drift.
- ⊘ Tryck INTE för hårt på klippenheten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

P-touch

Följ riktlinjerna för att undvika lindriga personskador och skador på P-touch.

- ❗ Förvara P-touch på en plan och stabil yta, t.ex. ett skrivbord eller i en låda.
- ⊘ Förvara INTE P-touch eller tape inom räckhåll för små barn.
- ⊘ Placera INTE tunga föremål på P-touch.
- ❗ Använd alltid den rekommenderade nätadaptern (AD-E001) för P-touch och koppla in den i ett uttag med angiven spänning. Annars finns det risk för skada eller problem med driften för P-touch.
- ⊘ Använd INTE P-touch på platser med hög luftfuktighet (t.ex. badrum).
- ⊘ Utsätt INTE P-touch för väta, till exempel genom att hantera den med våta händer eller spilla drycker på den.
- ⊘ Montera INTE isär eller modifiera P-touch.
- ❗ Om du upptäcker värmeutveckling, onormal lukt, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt när P-touch används eller förvaras måste du omedelbart sluta använda P-touch, koppla ur nätadaptern och ta ut batterierna.

Allmänna försiktighetsåtgärder

Laddningsbart litiumjonbatteri

- Vid köpet är det laddningsbara litiumjonbatteriet något laddat för att det ska gå att kontrollera att P-touch fungerar. Det laddningsbara litiumjonbatteriet måste dock laddas upp fullständigt med nätadaptorn innan P-touch tas i bruk.
- Om P-touch inte kommer att användas under en längre tidsperiod, tar du ut det laddningsbara litiumjonbatteriet från P-touch och förvarar det på en plats där det inte utsätts för statisk elektricitet, hög fuktighet eller höga temperaturer (temperaturer mellan 15 och 25 °C och luftfuktighet mellan 40 och 60 % rekommenderas). För att det laddningsbara litiumjonbatteriet ska fortsätta att vara effektivt och vara länge, bör det laddas minst en gång i halvåret.
- Om du upptäcker något ovanligt med det laddningsbara litiumjonbatteriet första gången du använder det, t.ex. överhettning eller rost, ska du INTE fortsätta använda batteriet. Kontakta Brothers kundservice.

P-touch

- Installera INTE P-touch i närheten av en enhet som ger upphov till elektromagnetiska störningar. P-touch kanske inte fungerar som den ska om den står nära en tv-apparat, radio, mikrovågsugn eller liknande.
- Använd INTE P-touch på något annat sätt eller för några andra ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen. Det kan leda till olycksfall eller till att din P-touch skadas.
- För INTE in några främmande föremål i tapeutmatningsöppningen, nätadaptorns kontaktdon eller någon annan del av P-touch.
- Vidrör INTE skrivhuvudet (se sida 9) med dina fingrar. Använd den valfria rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) eller något mjukt (t.ex. en bomullstopps) när skrivhuvudet ska rengöras (se Bruksanvisning).
- Rengör INTE någon del av P-touch med alkohol eller andra organiska lösningsmedel. Använd bara en mjuk, torr trasa.
- Placera INTE P-touch i direkt solljus, nära värmekällor eller andra varma apparater, eller på en plats som är exponerad för mycket höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet eller damm. Normal driftstemperatur för P-touch är mellan 10 och 35 °C.
- Lämna INTE gummi eller vinyl, eller produkter tillverkade av gummi eller vinyl, på P-touch under en längre tid, eftersom det då finns risk för att P-touch fläckas.
- Beroende på miljöförhållandena och de tillämpade inställningarna kan vissa tecken eller symboler vara svåra att läsa.
- Använd Brother-TZe-tape eller HSe-slang i P-touch.
- Dra eller tryck INTE på tapen i kassetten för att undvika skador på P-touch.
- Försök INTE skriva ut etiketter med en tom tapekassett eller om det inte finns en tapekassett i P-touch. Skrivhuvudet skadas då.
- Försök INTE klippa av tapen under utskrift eftersom tapen skadas då.
- Beroende på plats, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra objekt.
- Utsätt INTE tapekassetterna för direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet, eller damm. Förvara tapekassetterna på en sval och mörk plats. Använd tapekassetterna så snart som möjligt efter att tapeförpackningen har öppnats.
- Markeringar som görs med oljebaserat eller vattenbaserat bläck kan synas genom en etikett som placeras ovanpå dem. För att dölja markeringarna bör du använda två etiketter ovanpå varandra eller en etikett med mörk färg.

- Alla data som lagrats i minnet förloras vid driftsstörning eller reparation av P-touch, eller om batteriet tar slut.
- När strömmen varit frånkopplad i mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar. Eventuella textfiler som lagrats i minnet rensas också.
- Skärmen skyddas med en genomskinlig skyddsplast under tillverkning och leverans. Ta bort skyddsplasten innan du börjar använda maskinen.
- Längden på den utskrivna etiketten kan skilja sig från den etikettlängd som visas.
- Du kan också använda krympslangtape i den här modellen.
Gå till Brothers webbplats (<http://www.brother.com/>) om du vill veta mer. När du använder en krympslangtape går det inte att skriva ut ramar, förinställda mallar i P-touch eller att använda vissa teckensnittsinställningar. De utskrivna tecknen kan vara mindre än vid användning av TZe-tape.
- P-touch har ingen laddningsfunktion för laddningsbara Ni-MH-batterier.
- Den utskrivna etiketten kan skilja sig från bilden som visas på LCD-skärmen.
- Observera att Brother Industries, Ltd. inte ansvarar för någon skada eller personskada som uppstår på grund av att försiktighetsåtgärderna i den här bruksanvisningen inte följs.
- Vi rekommenderar starkt att du läser bruksanvisningen noggrant innan du använder din P-touch och förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Cd

- **UNDVIK ATT** repa cd-skivan, utsätta den för höga eller låga temperaturer, placera tunga föremål på den eller böja den.
- Programvaran på cd-skivan är avsedd att användas tillsammans med P-touch och kan installeras på mer än en dator.

Symboler som används i den här bruksanvisningen

Följande symboler används i hela bruksanvisningen för indikera ytterligare information.

- ⚠ : Symbolen indikerar information eller anvisningar som kan resultera i skador eller personskador om de ignoreras eller åtgärder som kommer att resultera i funktionsfel.
- 💡 : Symbolen indikerar information eller anvisningar som kan hjälpa dig att förstå hur du kan använda P-touch på ett mer effektivt sätt.

Så här använder du P-touch

■ Skapa en etikett med P-touch

1 | KOMMA IGÅNG

- Förbereda P-touch. **S. 18**

2 | SKAPA EN ETIKETT


- Välja typ av etikettprogram. **S. 33**
- Mata in och redigera text.
- Mata in symboler.
- Mata in accenttecken.
- Välja klippalternativ.

Avsnittet "Redigera en etikett" i Bruksanvisningen



Förutom textinmatning har P-touch många olika formateringsalternativ.

Skapa etiketter som de här:



3 | ETIKETTUTSKRIFT


- Skriva ut en etikett.

Avsnittet "Etikettutskrift" i Bruksanvisningen



Före utskrift kan du kontrollera din etiketts layout med hjälp av förhandsvisningsfunktionen.

Skapa etiketter som de här:



- Ta bort den avklippta etiketten så snart som den är klippt så att den inte ligger kvar i tapeutmatningsöppningen.
- Placera inte P-touch vertikalt när den används. Annars kan de klippta etiketterna ramla ner i skrivaren och orsaka fel.

■ Skapa en etikett genom att ansluta P-touch till en dator

1 | KOMMA IGÅNG

P-touch-etikettskrivaren kan användas som en fristående handenhet eller anslutas till en PC eller Mac och användas med det medföljande programmet P-touch Editor för att skapa mer detaljerade etiketter.

Om du vill använda P-touch ansluten till en dator ansluter du P-touch via den medföljande USB-kabeln och installerar programmet P-touch Editor och drivrutinerna.

- Förbered P-touch.
- Förbered datorn. **S. 41**

2 | SKAPA EN ETIKETT


- Öppna P-touch Editor.
Ange etiketttexten med hjälp av P-touch Editor.

Avsnittet "Redigera en etikett" i
Bruksanvisningen

Programhjälp



Skapa etiketter som de här:



3 | ETIKETTUTSKRIFT

- Skriv ut etiketten

Avsnittet "Etikettutskrift" i
Bruksanvisningen









Programhjälp

- ⚠ • Ta bort den avklippta etiketten så snart som den är klippt så att den inte ligger kvar i tapeutmatningsöppningen.
- Placera inte P-touch vertikalt när den används. Det kan få etiketterna att ramla ner i P-touch och orsaka fel.


KOMMA IGÅNG

Packa upp din P-touch

Kontrollera att paketet innehåller det följande innan du använder din P-touch:


■ E550W		
P-touch 	Nätadapter  Stickkontakten kan vara olika beroende på land.	USB-kabel 
	Litiumjonbatteri 	Rem 
Tapekassett 	Cd 	Snabbguide 


Allmän beskrivning



1. Spärr för lucka
2. Tapeutmatningsöppning
3. LCD-skärm
4. Mini-USB-port
5. Tangentbord

6. Tapeklippare
7. Tapekassettutrymme
8. Frigöringsspak
9. Skrivhuvud


 Vid leverans från fabriken är LCD-skärmen täckt av en skyddsfilm för att förhindra skador. Ta bort den filmen innan du använder P-touch.



1. Tapevisare
2. Lucka på baksidan
3. Nätdapterkontakt

4. Lysdiodslampa
5. Batteriutrymme

LCD-skärm




- 1. Radnummer**
Indikerar radnumret i etikettlayouten.
- 2. Skiftläge**
Indikerar att skiftläge är på.
- 3. Startrad/4. Slutrad**
Området mellan startraden och slutraden skrivs ut.
De korta linjerna som utgår från start-/slutraderna visar var etikettlayouten slutar.
- 5. Blockavgränsarlinje**
Indikerar slutet av på ett block.
- 6. Markör**
Indikerar den nuvarande datainmatningspositionen. Tecken matas in till vänster om markören.
- 7. Typ av etikettapplikation**
Indikerar aktuell typ av etikettapplikation.
- 8. Tapestorlek**
Indikerar tapestorlek enligt nedan för den text som matas in:
Tapebredd x Etikettlängd
Om etikettlängden har angivits, visas även till höger om tapestorleken.
- 9. Retursymbol**
Indikerar slutet av en textrad.
- 10. Batterinivå**
Indikerar återstående batterinivå. Visas endast vid användning av litiumjonbatteri.

- | | |
|--------|-------|
| - Hel | - Låg |
| - Halv | - Tom |

- 11. Skiftläs**
Indikerar att skiftläs är på.
- 12.-16. Stil**
Indikerar nuvarande inställningar för teckensnitt (12), teckenstorlek (13), teckenstil (14), ramar (15) och justering (16). Beroende på den valda etikettapplikationen kommer justeringssymbolen kanske inte att visas.
- 17. Layout**
Indikerar inställningar för orienteringen, layouten, avgränsaren, omvänd och upprepad text. Vilka objekt som visas varierar beroende på den valda etikettapplikationen.
- 18. Trådlös anslutning**
Indikerar den nuvarande statusen för det trådlösa nätverket.

	Ansluten i WLAN-läge
	Frånkopplad i WLAN-läge
	Ansluten/frånkopplad i Direktläge
 (Blinkar)	Ansluter med inställningsguiden Ansluter med Ad hoc-läge
(Av)	Trådlös anslutning Av



19. Markörval

Använd tangenterna ▲ och ▼ för att välja menyalternativ och tangenterna ◀ och ▶ för att ändra inställningarna.

20. Symbol för angivna linjer

Indikerar att olika inställningar görs för varje linje.

21. Låssymbol

Indikerar att en del inställningar inte kan ändras.

22. Räkneverk


Indikerar valt nummer/valbara nummer.

23. Blocknummer

Indikerar blocknumret.

! Mer information om hur du ställer in kontrasten och bakgrundsbelysningen för LCD-skärmen finns i "LCD-skärm" på sidan 31.

Tangentnamn och funktioner



Standardspråket är svenska.

- 1. Strömbrytare**
Slår på och av P-touch.
- 2. Stil**
Ställer in attribut för tecken och etiketter.
- 3. Förhandsvisa**
Förhandsvisar etiketten.
- 4. Matning & klipp**
Matar 24,5 mm tom tape och skär den sedan.
- 5. Skriv ut**
 - Skriver ut aktuell etikettdesign på tape.
 - Skriver ut flera kopior med tangenten **Skift**.
- 6. Allmänt**
Skapar etiketter för allmänna syften.
- 7. Frontpanel**
Skapar etiketter för frontpaneler, paneler med namn och enstaka portar.
- 8. Kabellindning**
Skapar etiketter som går att vira runt kablar, fiberkablar eller trådar.
- 9. Kabelflagga**
Skapar etiketter som kan användas som kabelflaggor.
- 10. Anslutningspanel**
Skapar etiketter för enstaka portar eller flera portar som sitter i en rad på en anslutningspanel.
- 11. Kopplingspanel**
Skapar etiketter för upp till tre rader för kopplingspaneler.
- 12. Meny**
Ställer in driftsinställningar för P-touch (Språk, Justering, osv).
- 13. Esc (Escape)**
Avbryter det nuvarande kommandot och visar på nytt datainmatningsfönstret eller föregående steg.
- 14. Radera**
Tar bort all inmatad text, eller all text och alla aktuella etikettinställningar.
- 15. OK**
Väljer det alternativet.
- 16. Markör (▲ ▼ ◀ ▶)**
Flyttar markören i pilens riktning.

17. Bokstavstangenter

- Använd dessa tangenter när du vill skriva in bokstäver och siffror.
- Stora bokstäver och symboler kan matas in med hjälp av dessa tangenter i kombination med **Skiftlås** eller **Skift**.

18. BS (backsteg)

Tar bort tecknet till vänster om markören.

19. Skift

Använd den här tangenten i kombination med bokstavs- och nummertangenterna när du skriver stora bokstäver eller de symboler som indikeras på nummertangenterna.

20. Skiftlås

Slår på och av skiftlåset.

21. Enter

- Anger en ny rad när du matar in text.
- Endast för etikettapplikationen "ALLMÄNT" infogas ett nytt block om den används i kombination med **Skift**.

22. Accent

Använd den här om du vill välja och ange ett accenttecken.

23. Mellanslag

- Infogar ett tomrum.
- Återställer en inställning till standardvärdet.

24. Arkiv

Gör det möjligt att skriva ut, öppna, spara eller ta bort ofta använda etiketter i filmminnet.

25. Symbol

Använd den här om du vill välja och ange en symbol från en lista över tillgängliga symboler.

26. Streckkod

Öppnar skärmen "Inställning streckkod".

27. Serialisera

- Skriver ut serialiserade etiketter.
- Serialiserar och skriver ut två siffror på en etikett samtidigt om den används i kombination med **Skift**.

28. Databas

Använder det valda intervallet av poster i den hämtade databasen för att skapa en etikett.


29. WiFi

Startar WLAN/Wireless Direct-kommunikation.

Strömförsörjning

Nätadapter

Använd AD-E001 (nätadapter) för denna P-touch. Anslut nätadaptern direkt till P-touch.



⚠ AD-18 eller AD-24ES kan inte användas.

1 Sätt in stickkontakten för nätadaptersladden i uttaget märkt DC IN 12 V på P-touch.

2 Sätt in nätadapters stickkontakt i ett standardeluttag.


- ⚠
- Stäng av P-touch innan du kopplar ifrån nätadaptern.
 - Dra inte i eller böj nätadaptersladden.
 - Om enheten är ifrånkopplad från uttaget eller batteriet under mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar.
 - Hämtade symboler, mallar och databaser sparas, även om strömmen inte är ansluten.
 - Efter att nätadapters stickkontakt är isatt i eluttaget kan det ta några sekunder innan knappen ⏻ (Strömbrytare) aktiveras.

💡 För att skydda och säkerhetskopiera minnet i P-touch när nätadaptern är urkopplad är det rekommenderat att ha laddningsbara litiumjonbatterier (BA-E001), alkaliska AA-batterier (LR6) eller laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6) installerade i P-touch.


Laddningsbart litiumjonbatteri

■ Installera det laddningsbara litiumjonbatteriet

- 1** Öppna luckan på baksidan genom att trycka på spärren.
1. Lucka på baksidan
 2. Spärr för lucka



- 2** Sätt i det laddningsbara litiumjonbatteriet.



3 Kontrollera att hakarna i luckans kant hakas i på rätt sätt, och sätt sedan tillbaka luckan.

- ! Om du inte kan sätta på den bakre luckan bör du kontrollera att den vita spaken är riktad uppåt. Om den inte är det, lyfter du upp spaken och sätter på luckan.


■ Ta bort det laddningsbara litiumjonbatteriet

Ta bort batteriluckan och det uppladdningsbara litiumjonbatteriet, och sätt sedan tillbaka batteriluckan.


■ Ladda det laddningsbara litiumjonbatteriet


Det laddningsbara litiumjonbatteriet kan laddas när det sitter i P-touch. Utför följande procedur när du vill ladda det laddningsbara litiumjonbatteriet.

- 💡
- Ladda det laddningsbara litiumjonbatteriet innan du använder det genom att följa nedanstående procedur.
 - Det kan ta upp till 6 timmar att ladda ett laddningsbart litiumjonbatteri helt.

1 Kontrollera att P-touch är avstängd. Stäng av P-touch om den är påslagen genom att trycka och hålla inne  (Strömbrytare).

2 Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är installerat i P-touch.

3 Anslut P-touch till ett nätuttag med nätadaptern. Lysdioden bredvid adapteruttaget tänds under laddning och släcks när det laddningsbara litiumjonbatteriet är fulladdat. De tre staplarna i indikatorn för batterinivå på displayen fylls i .



■ Avbryta laddningen av det laddningsbara litiumjonbatteriet

Stoppa laddningen av det laddningsbara litiumjonbatteriet genom att koppla bort nätadaptern.

💡 Tips om användning av det laddningsbara litiumjonbatteriet

- Ladda det laddningsbara litiumjonbatteriet innan du börjar använda det. Använd inte batteriet innan det laddats upp.
- Laddning av det laddningsbara litiumjonbatteriet kan göras vid omgivningstemperaturer inom 5 till 35 °C. Ladda det laddningsbara litiumjonbatteriet i en temperatur inom detta intervall. Om temperaturen är högre eller lägre laddas inte det uppladdningsbara litiumjonbatteriet, och batteriindikatorn släcks inte.
- Om P-touch används när både det laddningsbara litiumjonbatteriet är insatt och nätadaptern är ansluten, kan batteriindikatorn stängas av och laddningen stoppas även om det laddningsbara litiumjonbatteriet inte är fulladdat.



Egenskaper hos laddningsbara litiumjonbatterier

Om du känner till egenskaperna hos det uppladdningsbara litiumjonbatteriet blir det lättare att använda det optimalt.

- Om du använder eller förvarar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet på en plats där det utsätts för höga eller låga temperaturer åldras det snabbare. Det gäller särskilt om du använder det när det är mycket laddat (90 % eller mer) och temperaturen är hög.
- Om du använder P-touch medan det laddningsbara litiumjonbatteriet sitter i och laddas, åldras batteriet snabbare. När du använder P-touch när det laddningsbara litiumjonbatteriet är insatt kopplar du bort nätadaptern.
- Om P-touch inte ska användas under längre tidsperioder än en månad, tar du bort det laddningsbara litiumjonbatteriet från P-touch och förvarar sedan batteriet på en sval plats där det inte kan utsättas för direkt solljus.
- Om det laddningsbara litiumjonbatteriet inte ska användas under en lång tidsperiod rekommenderar vi att du laddar det var 6:e månad.
- Om du tar på vissa delar av P-touch när litiumjonbatteriet laddas kan de kännas varma eftersom vissa delar av P-touch värms upp då. Det här är normalt och innebär inte att det är fel på P-touch. Om P-touch blir mycket het bör du sluta använda den.

Specifikationer

- Laddningstid: Ungefär 6 timmar när det laddas från nätadaptern (AD-E001)
- Märkspänning: DC 7,2 V
- Nominell kapacitet: 1 850 mAh

Laddningsbart litiumjonbatteri

Omgivningstemperaturer		
Laddning		40 °C
Avledningsström, standard 1,9 A		60 °C
Avledningsström, max. 2,5 A		60 °C
Medföljande batteri	Mindre än en månad	-20 till 50 °C
	Mindre än tre månader	-20 till 40 °C
	Mindre än ett år	-20 till 20 °C
Laddningsparametrar		
Maximal laddningsspänning		8,2 V DC
Maximal laddningsström		1 330 mA


Etikettskrivaren P-touch

- Laddningsström: 800 mA
- Laddningsspänning: Upp till 8,2 V (maximalt)

Alkaliskt/Ni-MH-batteri

- 1** Efter att du har sett till att strömförsörjningen har kopplats ifrån tar du bort den bakre luckan på P-touch. Om batterierna redan finns i P-touch tar du bort dem.

⚠ Kontrollera att strömmen är avstängd när du byter batterier.



- 2** Sätt i sex nya alkaliska AA-batterier (LR6) eller sex fullt laddade laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6). Se till att batteriernas positiva (+) och negativa (-) ändar stämmer överens med de positiva (+) och negativa (-) markeringarna inuti batteriutrymmet.


Vid användning av alkaliska batterier

⚠ Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, mot helt nya.


Vid användning av laddningsbara Ni-MH-batterier

⚠ Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, mot helt uppladdade.

💡 Den senaste information om rekommenderade batterier finns på <http://solutions.brother.com/>




- 3** Fäst luckan på baksidan genom att sätta in de tre hakarna i öppningarnas underkant på P-touch och tryck sedan ner den ordentligt tills den snäpper fast.



- ⚠
- Ta ut batterierna om du inte tänker använda P-touch under en längre tid.
 - Kassera batteriet på korrekt insamlingsplats och inte i det vanliga hushållsavfallet. Följ alla tillämpbara lagar och bestämmelser.
 - När du förvarar eller kasserar batteriet ska du linda in det i t.ex. cellofantejp för att förhindra kortslutning.

(Exempel på isolering av batteri)


1. Cellofantejp
2. Alkaliskt eller Ni-MH-batteri



Sätta in en tapekassett


Tapekassetter 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm eller 24 mm i bredd och slangkassetter 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm eller 23,6 mm i bredd kan användas för P-touch.

- ! Om den nya tapekassetten har ett transportskydd i papp ska du se till att ta bort det innan du sätter in kassetten.




- 1** Kontrollera att tapeänden inte är böjd och att den kommer fram genom tapens styrskena. Om tapen inte kommer igenom matar du det igenom tapens styrskena som bilden visar.

1. Tapeände
2. Tape styrskena




- 2** När du har kontrollerat att strömmen är frånkopplad lägger du P-touch på en platt yta som bilden visar och öppnar den bakre luckan. Om det redan finns en tapekassett i P-touch tar du bort den genom att dra den rakt uppåt.



- 3** Sätt in tapekassetten i tapeutrymmet, med änden mot utmatningsöppningen i P-touch, och tryck ordentligt tills du hör ett klick.

1. Tapeutmatningsöppning




- ! När du sätter in tapekassetten ska du se till att tape och färgband inte fastnar på skrivhuvudet.

- Se till att det inte finns något slack i tapen och sätt sedan försiktigt i tapekassetten. Om det finns slack i tapen kommer den att fastna i den utstickande delen (2) när kassetten sätts i och då vikas eller skrynklas, vilket kan leda till att tapen fastnar.


Åtgärda slack med hjälp av bilden i steg 1 och dra ut tapen ur tape styrskenan.

- När du tar bort tapekassetten ska du se till att tape inte fastnar på den utstickande delen (2).



4 | Stäng luckan på baksidan.

- ! • Läg P-touch på en platt yta som bilden visar och sätt på den bakre luckan.
- Om du inte kan sätta på den bakre luckan bör du kontrollera att den vita spaken (1) är riktad uppåt. Om den inte är det, lyfter du upp spaken och sätter på luckan.





- ! • **Dra inte i etiketten som kommer ut ur tapeutmatningsöppningen. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen. Tapen kanske inte längre fungerar när färgbandet matats ut.**
- Lagra tapekassetterna på en sval, mörk plats, på avstånd från direkt solljus och höga temperaturer, hög luftfuktighet eller damm. Använd tapekassetten så snart som möjligt efter att det förseglade paketet öppnats.

Tape med extra stark vidhäftningsförmåga:

- För ytor som är grova eller har mycket struktur rekommenderar vi extra stark självhäftande tape.
- Även om informationsbladet för den extra starka självhäftande tapekassetten rekommenderar att tapen klipps av med sax kan tapeklipparen i P-touch användas för att klippa tapen.

Slå på/av

Tryck på  (Strömbrytare) när du vill slå på P-touch.

Tryck på och håll ner  (Strömbrytare) så att P-touch stängs av.

- 💡 • Din P-touch har en strömsparande funktion som automatiskt stänger av apparaten om det inte trycks ned någon tangent under en viss tid under vissa driftsvillkor. Se ”Automatisk avstängning” för mer information.

Tid för Automatisk avstängning

Om du använder nätadaptern eller litiumjonbatteriet kan du ändra tidsinställningen för den automatiska avstängningen.

- ! • Om du använder alkaliska batterier eller Ni-MH-batterier, kan tiden för automatisk avstängning inte ändras. (Tiden är fixerad till 20 minuter.)

1 | Tryck på **Meny**, välj ”Autoavstängning” med hjälp av tangenten **▲** eller **▼** och tryck därefter på tangenten **OK** eller **Enter**.

2 | Välj batteriet som visas på LCD-skärmen genom att använda tangenten **▲** eller **▼** och ställ in värdet med tangenten **◀** eller **▶**.
”Nätadapter” eller ”Litiumjonbatteri” kan väljas.

3 | Tryck på **OK** eller **Enter**.

● **Tid för Automatisk avstängning** ●

Inställning	Värde	Inställning	Värde
Nätadapter	Av	Litiumjonbatteri	Av
	10 min		10 min
	20 min		20 min
	30 min		30 min
	40 min		40 min
	50 min		50 min
	1 t		1 t
	2 t		
	4 t		
	8 t		
	12 t		

- ⚠ Om du ansluter nätadaptern till P-touch efter att du har angett ”Autoavstängning” kommer inställningen för ”Nätadapter” att gälla.
- Standardvärdet är ”1 t” för nätadaptern och ”30 min” för litiumjonbatteriet.

Mata tape

- ⚠ Se till att mata tapen, så att inte den och färgbandet sitter löst efter att du har satt in tapekassetten.
- **Dra inte i etiketten som kommer ut ur tapeutmatningsöppningen. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen. Tapen kanske inte längre fungerar när färgbandet matats ut.**
- Blockera inte tapeutmatningsöppningen under utskrift eller vid matning av tape. Detta leder till att tapen fastnar.

Matning & klipp

Med funktionen Matning & klipp matas 24,5 mm tom tape som sedan klipps av.

1 Tryck på **Matning & klipp**.
”Matning & klipp?” visas på LCD-skärmen.

2 Med tangenten ▲ eller ▼ väljer du ”Matning & klipp” och trycker sedan på **OK** eller **Enter**. Meddelandet ”Mata tape... Vänta” visas när tapen matas och sedan när tapen har skurits.



Om du vill avsluta eller avbryta den här funktionen trycker du på **Esc**.

Endast matning

Den här funktionen matar fram tapen ca 24,5 mm vilket resulterar i en tom etikett som sticker ut ur tapekassetten. Denna åtgärd rekommenderas vid användning av tygtape, som ska klippas med en sax.

1 Tryck på **Matning & klipp**.
”Matning & klipp?” visas på LCD-skärmen.

- 2 Med tangenten ▲ eller ▼ väljer du "Endast matning" och trycker sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
Meddelandet "Mata tape... Vänta" visas när tapen matas.



Om du vill avsluta eller avbryta den här funktionen trycker du på **Esc**.

LCD-skärm

LCD-kontrast

Du kan ändra LCD-skärmens kontrastinställning till en av fem nivåer (+2, +1, 0, -1, -2) så att skärmen blir mer lättläst. Standardinställningen är "0".

- 1 Tryck på **Meny**, välj "Justering" med hjälp av tangenten ▲ eller ▼ och tryck därefter på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 2 Välj "LCD-kontrast" med ▲ eller ▼ och välj därefter värdet med tangenten ◀ eller ▶.
- 3 Tryck på **OK** eller **Enter**.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Om du trycker på tangenten **Mellanslag** i kontrastinställningsfönstret ställs kontrasten in till standardvärdet "0".

Bakgrundsbelysning

Du kan ändra inställningen för bakgrundsbelysning till antingen på eller av. Skärmen är lättare att se med bakgrundsbelysningen tänd. Standardinställningen är på.

- 1 Tryck på tangenten **Meny** och välj "Avancerat" med tangenten ▲ eller ▼. Tryck på **OK** eller **Enter**.
- 2 Välj "Bakgrundsbelysning" med tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.
- 3 Välj "På" eller "Av" med tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på tangenten **OK** eller **Enter**.



- Du kan spara ström genom att stänga av bakgrundsbelysningen.
- Bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt. Tryck på valfri tangent för att aktivera igen. Bakgrundsbelysningen inaktiveras under utskrift. Bakgrundsbelysningen aktiveras vid dataöverföring.

Inställning av språk och enhet

Språk

- 1 Tryck på **Meny**, välj "Språk" med hjälp av tangenten ▲ eller ▼ och tryck därefter på tangenten **OK** eller **Enter**.
 - 2 Välj ett språk för menykommandon och meddelanden som visas på LCD-skärmen genom att använda dig av tangenten ▲ eller ▼. Språket kan väljas från "Čeština", "Dansk", "Deutsch", "English", "Español", "Français", "Hrvatski", "Italiano", "Magyar", "Nederlands", "Norsk", "Polski", "Português", "Português (Brasil)", "Română", "Slovenski", "Slovenský", "Suomi", "Svenska" eller "Türkçe".
 - 3 Tryck på **OK** eller **Enter**.
-



Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.

Enhet

- 1 Tryck på **Meny**, välj "Enhet" med hjälp av tangenten ▲ eller ▼ och tryck därefter på tangenten **OK** eller **Enter**.
 - 2 Välj en enhet för mått som visas på LCD-skärmen genom att använda dig av tangenten ▲ eller ▼. Antingen "tum" eller "mm" kan väljas.
 - 3 Tryck på **OK** eller **Enter**.
-



Standardinställningen är "mm".

Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.

REDIGERA EN ETIKETT



Välja etikettapplikationstyp

Du kan välja bland sex olika typer av etikettapplikationer.



ALLMÄNT

Etiketter som skrivs ut i det här läget kan användas för olika allmänna ändamål. I det här läget kan du ange följande alternativ.

- Etikettlängd: **Auto**, 10mm-999mm
- Orientering:  (**Horisontell**),  (Ryggrad)

💡 När läget ALLMÄNT har valts kan du trycka på **Skift** och sedan på **Enter** för att lägga till ett nytt block.

Horisontell



ABCDE

Ryggrad

◀0000▶

FRONTPANEL

Etiketter som skrivs ut i det här läget kan användas för att märka olika frontpaneler. Block med text placeras jämnt på en enskild etikett. I det här läget kan du ange följande alternativ.

- Etikettlängd: **50mm**, 10mm-999mm
- Antal block: **1**, 1-5
- Orientering:  (**Horisontell**),  (Ryggrad)

1 block

1A-B01

2 block

1A-B01 1A-B02

KABELLINDNING

Etiketter som skrivs ut i det här läget kan lindas runt en kabel eller tråd. I läget KABELLINDNING roteras texten 90° motsols och skrivs ut. Du kan också ange följande alternativ.


- Måttenhet: **Dia (Ø) (Anpassad diameter)**, Längd (Anpassad längd), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG
- Värde: Beroende på måttenhet
- Upprepa: **På**, Av

2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14

Text: Skriv en enda rad eller flera rader data.

💡 Vid användning av flexibel id-tape:


- Vi rekommenderar flexibel id-tape för etiketter av typen kabellindning och kabelflagga.
- Etiketter som skrivits ut på flexibel id-tape är inte avsedda att användas som elektrisk isolering.
- Om du vill linda etiketter runt cylinderformade föremål bör objektets diameter (1) vara minst 3 mm.
- De överlappande (2) ändarna på etiketten eller etikettflaggan ska vara minst 5 mm.



REDIGERA EN ETIKETT


KABELFLAGGA

Etiketter som skrivs ut i det här läget kan lindas runt en kabel eller en tråd, och ändarna på etiketten kan klistras ihop så att den formar en flagga. Texten skrivs ut på bägge ändarna av etiketten, med ett tomrum i mitten där etiketten lindas runt kabeln. I det här läget kan du ange följande alternativ.



- Layout: (Samma text skrivs ut på varje block.), (Två olika texter skrivs ut på vardera blocket.)
- Flagglängd: **30mm**, 10mm-200mm
- Kabeldiameter: **6mm**, 3mm-90mm
- Orientering: (**Horisontell**), (Ryggrad)

1. Flagga på minst 5 mm





- Du kan ange upp till två streckkoder när valts som flagglayout.
- Vi rekommenderar flexibel id-tape för etiketter av typen kabelflagga.
- Etiketter som skrivits ut på flexibel id-tape är inte avsedda att användas som elektrisk isolering.

ANSLUTNINGSPANEL

Etiketter som skrivs ut i det här läget kan användas för att märka olika typer av paneler. I det här läget kan du ange följande alternativ.

- Blocklängd: **15,0mm**, 5,0mm-300,0mm
 - Antal block: **4**, 1-99
 - Avgränsare: (**Skalstreck**), (Streck), (Linje), (Fet), (Ram), (Ingen)
 - Orientering: (**Horisontell**), (Ryggrad)
 - Omvänd: **Av**, På
 - Avancerat: **Av**, På
- Justera blockmellanrummet separat när "Avancerat" är inställt till "På".






- Inga marg.: **Av**, På
- Ställ in de vänstra och högra etikettmarginalerna på noll.



"Avancerat" och "Inga marg." kan inte ställas in på "På" samtidigt.

KOPPLINGSPANEL

Etiketter som skrivs ut i det här läget kan användas för att märka sådana elanslutningar som ofta används inom telefoni. Varje etikett innehåller upp till tre rader för varje block och du kan ange tre rader för varje block. I det här läget kan du ange följande alternativ.

- Modulbredd: **200mm**, 50mm-300mm
- Blocktyp: **4 par**, 2 par, 3 par, 5 par, Tom
- Sekvenstyp:  (**Ingen**),  (Horisontell),  (Ryggrad)
- Startvärde: ---, 1-99999

B01	B02	B03	B04	B05	B06
B07	B08	B09	B10	B11	B12

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48




- När "Tom" har valts i "Blocktyp", ställs "Sekvenstyp" in på Ingen.
- När Ingen har valts för "Sekvenstyp", visas "---" i "Startvärde" och värdet kan inte ställas in. Om du väljer Horisontell eller Ryggrad kan du dock ställa in "Startvärde" mellan 1 och 99 999.

Krympslangtape

Vid användning av krympslangtape visas inställningsfönstret KRYMPSLANG när någon av tangenterna för etikettapplikationstyp trycks ned.

- Etikettlängd: **Auto**, 25mm-999mm
Maximal utskriftslängd är dock 500 mm vid användning av krympslangtape med bredden 5,8 eller 8,8 mm.



Text: Skriv en enda rad eller flera rader data.



Vid användning av krympslangtape:

- Det går inte att skriva ut ramar.
- Vissa dekorativa tecken kan klippas av om en rad bryts.
- De utskrivna tecknen kan vara mindre än vid användning av TZe-tape.

Skapa en streckkodsetikett

Med hjälp av streckkodsfunktionen kan du skapa etiketter med endimensionella streckkoder för användning med tillgångskontrollmärken, etiketter med serienummer och till och med kassa- och lagerhanteringssystem.

Valbara "Streckkoder" förtecknas i Bruksanvisningen.

- P-touch är inte utformad för att uteslutande skapa streckkodsetiketter. Kontrollera att streckkodsetiketterna kan läsas med streckkodsläsaren.
- För bästa resultat skriver du ut streckkodsetiketter i svart bläck på vit tape. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats med färgad tape eller bläck.
- Använd inställningen "Stor" för "Bredd" när det är möjligt. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats med inställningen "Liten".
- Att kontinuerligt skriva ut ett stort antal etiketter med streckkoder kan överhettas skrivhuvudet, vilket kan påverka utskriftskvaliteten.

Ställa in streckkodsparametrar och ange streckkodsdata

- 1 Tryck på **Streckkod**.
Fönstret "Inställning streckkod" visas.

Upp till fem streckkoder kan anges på en etikett.

- 2 Välj ett attribut genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och ställ sedan in ett värde för det attributet med tangenten ◀ eller ▶.

- Protokoll: **CODE39**, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR

- Bredd: **Liten**, Stor

- Under#: **På**, Av

- Kont.siffra: **Av**, På

Kontrollsiffra kan endast användas med protokollen Code39, I-2/5 och Codabar.

- ! Tecken visas kanske inte under streckkoden, ens när "På" valts för "Under#", beroende på vilken tapebredd som används, antal inmatade rader eller aktuella teckenstilsinställningar.

- 3 Tryck på **OK** eller **Enter** för att tillämpa inställningarna.

Nya inställningar tillämpas INTE om du inte trycker på **OK** eller **Enter**.

- 4 Skriv in dina streckkodsdata.
Specialtecken kan anges i streckkoden vid användning av protokollen CODE39, CODE128, CODABAR eller GS1-128. Om du inte använder specialtecken går du till steg 7.

⟨Ange streckkod⟩
CODE39
▶*2013*◀

- 5 Tryck på **Symbol**.
Det visas en lista över tecken som är tillgängliga för aktuellt protokoll.

- 6 Välj ett tecken genom att använda tangenten ▲ eller ▼ och tryck sedan på **OK** eller **Enter** för att infoga tecknet i dina streckkodsdata.

⟨Ange streckkod⟩
CODE39
▶*2013/*◀

- 7] Tryck på **OK** eller **Enter** för att infoga streckkoden i etiketten. Streckkoden visas i textinmatningsfönstret.



Hur du skriver ut etiketter beskrivs i Bruksanvisningen.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **Mellanslag** om du vill återställa valt attribut till standardvärdet.

Redigera och ta bort en streckkod

- Om du vill redigera streckkodsparmetrarna och streckkodsdata, placerar du markören under streckkodsmärket i datainmatningsfönstret och öppnar sedan skärmen "Inställning streckkod". Se "Ställa in streckkodsparmetrar och ange streckkodsdata" på sidan 36.
- Du tar bort en streckkod från en etikett genom att placera markören till höger om streckkodsmärket i datainmatningsfönstret och trycka på tangenten **BS (backsteg)**.


Ange en serialiserad etikett

Du kan skapa serialiserade etiketter. Du kan ange hur ökningen ska göras samt ett antal för serien. I serieläge kan du skapa en etikettserie genom att öka någon av siffrorna i mönstret. I avancerat serieläge kan du välja samtidig eller avancerat. I samtidigt läge skapas en etikettserie genom att två olika siffror ökas samtidigt. I avancerat läge skapar du en etikettserie genom att välja två sekvenser i mönstret och öka dem var för sig.


Serialisera

- 1] Ange texten.

Exempel: Skapa etiketterna 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04 från 1A-A01 med hjälp av funktionen.




- 2] Tryck på **Serialisera**. Nu visas skärmen där du anger intervallet.




- 3] Placera markören under det första tecknet med hjälp av tangenten **▲**, **▼**, **◀** eller **▶**. Tryck sedan på **OK** eller **Enter**. Placera sedan markören under det sista tecknet som du vill öka. Tryck på **OK** eller **Enter**.

Exempel: Välj 1 i A01.



- 4] Välj "Antal" och "Öka med" med tangenten **▲** eller **▼** och ställ in värdet med tangenten **◀** eller **▶**.


Exempel: Om du vill öka siffran med ett fyra gånger om väljer du "Antal": 4, "Öka med": 1.



REDIGERA EN ETIKETT

5 Tryck på **OK** eller **Enter** för att visa skärmen med inställningar.

Exempel: 1A-A01 1A-A02 1A-A03 1A-A04




- När du trycker på tangenten **Serialisera** kan du upprepa inställningen igen. När du har gjort om inställningen på nytt visas meddelandet "Ok att skriva över data efter denna position?". Tryck på **OK** om du vill godkänna.
- Du kan välja Allt/Aktuell/Intervall vid utskrift eftersom det finns flera sidor med etiketter.
- Hur du skriver ut etiketter beskrivs i Bruksanvisningen.

Avancerat serieläge

■ Samtidig

1 Ange texten.

Exempel: Skapa etiketterna 1A-A01, 1A-B02, 1A-C03, 1A-D04 från 1A-A01 med hjälp av funktionen.




2 Tryck på **Skift** och **Serialisera** och välj "Samtidig" med hjälp av tangenten **▲** eller **▼** och tryck på **OK** eller **Enter**.



3 Ange det första intervallet med tecken som du vill öka.

- Om du vill ange ett tecken placerar du markören under tecknet med tangenten **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** och trycker två gånger på **OK** eller **Enter**.
- Om du vill ange flera tecken placerar du markören under det första tecknet i intervallet med tangenten **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** och trycker på **OK** eller **Enter**. Placera sedan markören under det sista tecknet i intervallet och tryck på **OK** eller **Enter**.




Exempel: Välj 1 i A01.

4 Upprepa steg 3 för att ange det andra intervallet med tecken som du vill öka.

Exempel: Välj A i A01.




Det går inte att välja det första tecknet eller tecknen eftersom den delen är nedtonad.




5 Välj "Antal" och "Öka med" med tangenten **▲** eller **▼** och ställ in värdet med tangenten **◀** eller **▶**.

Exempel: Om du vill öka siffran med ett fyra gånger om väljer du "Antal": 4, "Öka med": 1.



6 Tryck på **OK** eller **Enter** för att visa skärmen med inställningar.

Exempel: 1A-A01 1A-B02 1A-C03 1A-D04




- När du trycker på **Serialisera** eller **Skift** kan du upprepa inställningen igen. När du har gjort om inställningen på nytt visas meddelandet "Ok att skriva över data efter denna position?". Tryck på **OK** om du vill godkänna.
- Du kan välja Allt/Aktuell/Intervall vid utskrift eftersom det finns flera sidor med etiketter.
- Hur du skriver ut etiketter beskrivs i Bruksanvisningen.

■ Avancerat

1 Ange texten.

Exempel: Skapa etiketterna 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04 och 1A-B01, 1A-B02, 1A-B03, 1A-B04 från 1A-A01 med hjälp av funktionen.




2 Tryck på **Skift** och **Serialisera** och välj "Avancerat" med hjälp av tangenten ▲ eller ▼ och tryck på **OK**.



3 Ange det första intervallet med tecken som du vill öka.


- Om du vill ange ett tecken placerar du markören under tecknet med tangenten ▲, ▼, ◀ eller ▶ och trycker två gånger på **OK** eller **Enter**.
- Om du vill ange flera tecken placerar du markören under det första tecknet i intervallet med tangenten ▲, ▼, ◀ eller ▶ och trycker på **OK** eller **Enter**. Placera sedan markören under det sista tecknet i intervallet och tryck på **OK** eller **Enter**.

Exempel: Välj 1 i A01.



4 Välj "Antal" och "Öka med" med tangenten ▲ eller ▼ och ställ in värdet med tangenten ◀ eller ▶.

Exempel: Om du vill öka siffran med ett fyra gånger om väljer du "Antal": 04, "Öka med": 1.





5 Upprepa steg 3 och 4 för att ange det andra intervallet med tecken som du vill öka, värdet för ökningen samt antalet.

Exempel: Välj A i A01. Om du vill öka siffran med ett två gånger om väljer du "Antal": 02, "Öka med": 1.



Det går inte att välja det första tecknet eller tecknen eftersom den delen är nedtonad.




REDIGERA EN ETIKETT

6 Tryck på **OK** eller **Enter** för att visa skärmen med inställningar.

Exempel:

1A-A01	1A-A02	1A-A03	1A-A04
1A-B01	1A-B02	1A-B03	1A-B04



- När du trycker på **Serialisera** eller **Skift** kan du upprepa inställningen igen. När du har gjort om inställningen på nytt visas meddelandet "Ok att skriva över data efter denna position?". Tryck på **OK** om du vill godkänna.
- Du kan välja Allt/Aktuell/Intervall vid utskrift eftersom det finns flera sidor med etiketter.
- Hur du skriver ut etiketter beskrivs i Bruksanvisningen.



- Tryck på **Esc** om du vill tillbaka till föregående steg.
- Serialiseringsläget kan också användas med streckkoder. En streckkod räknas som ett tecken.
- Alla symboler eller andra icke-alfanumeriska tecken i autonumereringssekvensen ignoreras.
- En serialiseringslägessekvens kan innehålla högst fem tecken.
- Värdet i "Antal" kan maximalt ställas in på löpnumret 99.
- Värdet i "Öka med" kan ställas in i steg om ett till nio.



- Bokstäver och nummer ökas enligt nedan:

0 → 1 ...9 → 0 → ...
A → B ...Z → A → ...
a → b ...z → a → ...
A0 → A1 ...A9 → B0 → ...

Mellanslag (visas som understreck " _ " i exemplet nedan) kan användas för att justera mellanrummet mellan tecknen eller styra antalet siffror som skrivs ut.

9 → 10 ...99 → 00 → ...
Z → AA ...ZZ → AA → ...
1_9 → 2_0 ...9_9 → 0_0 → ...

ANVÄNDA PROGRAMVARA FÖR P-TOUCH

Använda programvara för P-touch

P-touch är utrustad med en USB-port så att den kan anslutas till en dator. Du måste installera P-touch Editor och skrivardrivrutiner för att du ska kunna använda P-touch tillsammans med datorn. Om du använder Windows[®] installerar du P-touch Editor, skrivardrivrutinen, P-touch Update Software, P-touch Transfer Manager och Verktøget för skrivarinställning från den medföljande cd:n.

Om du använder Macintosh kan du hämta skrivardrivrutinen, program och manualer från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>

På Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) finns den senaste informationen om kompatibla operativsystem.

Funktioner

P-touch Editor	Gör det enkelt för alla att skapa olika anpassade etiketter med komplex layout genom att använda teckensnitt, mallar och clipart.
Skrivardrivrutin	Den låter dig skriva ut etiketter från en ansluten P-touch när du använder P-touch Editor på din dator.
P-touch Update Software	Programvaran kan uppdateras till den senaste versionen.
P-touch Transfer Manager	Används för att överföra mallar och andra data till skrivaren och spara säkerhetskopior av dina data på datorn. (Endast Windows [®] .)

Systemkrav

Kontrollera att datorns systemkonfiguration uppfyller följande krav före installation.

Operativsystem	Windows [®]	Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8/Windows [®] 8.1 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008/2008 R2/2012/2012 R2
	Macintosh	OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x
Hårdisk	Windows [®]	Hårddiskutrymme: 70 MB eller mer
	Macintosh	Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
Minne	Windows [®]	Windows Vista [®] /Windows Server [®] 2008/2008 R2/2012/2012 R2: 512 MB eller mer Windows [®] 7: 1 GB eller mer (32-bitars) eller 2 GB eller mer (64-bitars) Windows [®] 8/Windows [®] 8.1: 1 GB eller mer (32-bitars) eller 2 GB eller mer (64-bitars)
	Macintosh	OS X v10.7.5: 2 GB eller mer OS X v10.8.x: 2 GB eller mer OS X v10.9.x: 2 GB eller mer
Skärm	Windows [®]	SVGA, high colour eller högre upplösning
	Macintosh	256 färger eller mer
Annat		Cd-läsare

ANVÄNDA PROGRAMVARA FÖR P-TOUCH

Installera programvaran och skrivardrivrutinen

Rutinen för att installera programvaran beror på datorns operativsystem. Installationsrutinen kan ändras utan föregående meddelande.

P-touch-namnen på följande skärmar kan skilja sig från namnet på P-touch som du har köpt.

! Anslut INTE P-touch till datorn förrän du anvisas att göra det.


■ För Windows®

- ! • Installationsrutinen beror på datorns operativsystem. Windows® 7 visas som ett exempel.
- Om du använder Windows® 8/Windows® 8.1 använder du Adobe® Reader® för att öppna PDF-manualerna på cd-skivan.
- Om det inte går att öppna filerna med Adobe® Reader® trots att det är installerat på datorn ändrar du associationen för PDF-filer till Adobe® Reader® i kontrollpanelen innan du öppnar cd-skivan.

- 1** Sätt in cd-skivan med installationsprogrammet i cd-läsaren.
Välj ditt språk om skärmen för språkval visas.

- 💡 • **För Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2:**
Om inte installationsprogrammet startar automatiskt visar du cd-läsaren i Utforskaren och dubbelklickar på [start.exe].
- **För Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012/2012 R2:**
Om inte installationsprogrammet startar automatiskt klickar du på [Run start.exe] på skärmen [Start] eller visar cd-läsaren i Utforskaren på skrivbordet och dubbelklickar på [start.exe].

- 2** Klicka på [Standardinstallation].



1. Standardinstallation

Installerar P-touch Editor, skrivardrivrutinen, P-touch Update Software, Verktyg för skrivarinställning och Bruksanvisningar. (P-touch Transfer Manager installeras tillsammans med P-touch Editor.)

2. Bruksanvisningar

Visar eller installerar Bruksanvisningarna.

3. Anpassad installation

Med det här alternativet kan du välja vad du vill installera av P-touch Editor, skrivardrivrutinen, P-touch Update Software och Verktyg för skrivarinställning. (P-touch Transfer Manager installeras tillsammans med P-touch Editor.)

4. Avancerade program

Med det här alternativet installerar du BRAdmin Light eller öppnar webbplatsen Brother Developer Center.

5. Brother support

Öppnar supportwebbplatsen (Brother Solutions Center).

3] Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

4] Med P-touch Update Software kan du söka efter uppdateringar. Om [Vill du använda P-touch Update Software för att uppdatera programmet till den senaste versionen? (Datorn måste vara ansluten till Internet.)] visas klickar du på [Ja] eller [Nej].

Om du vill kontrollera om det finns nya versioner av programvaran och uppdatera dem klickar du på [Ja] och går därefter till steg 5.


Om du inte vill söka efter uppdateringar klickar du på [Nej] och går sedan till steg 6.

Om du klickar på [Nej] kan du köra P-touch Update Software vid ett tillfälle som passar bättre och söka efter uppdateringar för programmen och uppdatera dem. Dubbelklicka på ikonen P-touch Update Software på skrivbordet. (Datorn måste vara ansluten till Internet.)

5] Programmet P-touch Update Software startar.

Om det finns något program under [Fillista] finns det en ny version av programmet. Om du markerar kryssrutan och klickar på [Installera] installeras programmet. Vänta tills meddelandet visas att installationen är klar.

Om det inte finns några program under [Fillista] har du redan den senaste versionen av programmen installerade. Ingenting behöver uppdateras. Klicka på [Stäng].



6] När skärmen för onlineregistrering av användaren visas klickar du på [OK] eller på [Avbryt]. Om du klickar på [OK] kommer du till webbsidan för användarregistrering innan du avslutar installationen (rekommenderas).

Om du klickar på [Avbryt] fortsätter installationen.


7] Klicka på [Avsluta].

Nu är installationen klar.

Klicka på [Starta om] när du uppmanas att starta om datorn.



■ För Macintosh

1] Starta Macintosh och ladda ner skrivardrivrutinen, program och manualer från Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).



Macintosh-användare kan nå denna URL direkt genom att klicka på -ikonen som finns på cd-skivan.

Avinstallera skrivardrivrutinen


■ För Windows Vista®/Windows Server® 2008

- 1] Om P-touch är ansluten till datorn och är på trycker du på och håller ned  (Strömbrytare) så att den stängs av.
 - 2] Klicka på  - [Kontrollpanel] - [Maskinvara och ljud] - [Skrivare].
 - 3] Välj [Brother xx-xxxx] och klicka på [Ta bort skrivaren], eller högerklicka på ikonen och klicka på [Ta bort].
 - 4] Högerklicka på fönstret [Skrivare] och klicka därefter på [Kör som administratör] - [Serveregenskaper].
Om bekräftelse av auktorisering visas klickar du på [Fortsätt].
Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto] visas anger du lösenordet och klickar på [OK]. Fönstret [Egenskaper för skrivarserver] visas.
 - 5] Klicka på fliken [Drivrutiner], välj [Brother xx-xxxx] och klicka därefter på [Ta bort...].
 - 6] Välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet] och klicka därefter på [OK].
 - 7] Stäng fönstret [Egenskaper för skrivarserver].
Skrivardrivrutinen har avinstallerats.
-

■ För Windows® 7/Windows Server® 2008 R2

- 1] Om P-touch är ansluten till datorn och är på trycker du på och håller ned  (Strömbrytare) så att den stängs av.
 - 2] Klicka på  - [Enheter och skrivare].
 - 3] Välj [Brother xx-xxxx] och klicka på [Ta bort enhet], eller högerklicka på ikonen och klicka på [Ta bort enhet].
Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas anger du lösenordet och klickar på [Ja].
 - 4] Välj [Fax] eller [Microsoft XPS-dokumentskrivare] i fönstret [Enheter och skrivare] och klicka sedan på [Egenskaper för skrivarserver], som visas i menyraden.
 - 5] Klicka på fliken [Drivrutiner] och på [Ändra drivrutinsinställningar].
Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas anger du lösenordet och klickar på [Ja]. Välj [Brother xx-xxxx] och klicka därefter på [Ta bort...].
 - 6] Välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet] och klicka därefter på [OK].
Följ anvisningarna på skärmen.
 - 7] Stäng fönstret [Egenskaper för skrivarserver].
Skrivardrivrutinen har avinstallerats.
-

■ För Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012/2012 R2

- 1 Om P-touch är ansluten till datorn och är på trycker du på och håller ned  (Strömbrytare) så att den stängs av.
- 2 Klicka på [Kontrollpanel] på skärmen [Appar] - [Maskinvara och ljud] - [Enheter och skrivare].
- 3 Välj [Brother xx-xxxx] och klicka på [Ta bort enhet], eller högerklicka på ikonen och klicka på [Ta bort enhet].
Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas anger du lösenordet och klickar på [Ja].
- 4 Välj [Fax] eller [Microsoft XPS-dokumentskrivare] i fönstret [Enheter och skrivare] och klicka därefter på [Egenskaper för skrivarserver], som visas i menyraden.
- 5 Klicka på fliken [Drivrutiner] och på [Ändra drivrutinsinställningar].
Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas anger du lösenordet och klickar på [Ja]. Välj [Brother xx-xxxx] och klicka därefter på [Ta bort...].
- 6 Välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet] och klicka därefter på [OK].
Följ anvisningarna på skärmen.
- 7 Stäng fönstret [Egenskaper för skrivarserver].
Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

■ För OS X v10.7.5 - OS X v10.9.x

- 1 Stäng av P-touch.
- 2 Klicka på Apple-menyn och [System Preferences] (Systeminställningar), och klicka på [Print & Scan] (Skrivare och skanner) (OS X v10.7.5/OS X v10.8.x)/ [Printers & Scanners] (Skrivare och skannrar) (OS X v10.9.x).
- 3 Välj [Brother xx-xxxx] och klicka på [-].
- 4 Stäng fönstret [Print & Scan] (Skrivare och skanner) (OS X v10.7.5/OS X v10.8.x)/ [Printers & Scanners] (Skrivare och skannrar) (OS X v10.9.x).
Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

Avinstallera programvaran

Utför detta om du inte längre vill ha kvar programmet installerat eller om du måste utföra en ominstallation.

Se hjälpsystemet för ditt operativsystem om du vill veta mer om hur du avinstallerar programvaran.

brother

Tryckt i Kina
LAF492001

