


Bruksanvisning. Var god läs nog!

Tack för Ert förtroende och hjärtliga gratulationer!

Ni har valt en kvalitetsprodukt från MEDISANA, ett av världens ledande företag i hälsoindustrin.

För att Ni skall kunna uppnå önskad framgång och ha glädje av Er MEDISANA termometer FTC under så lång tid som möjligt, rekommenderar vi Er att Ni göra läsa igenom nedanstående anvisningar gällande användning och vård.

Er MEDISANA AG



### FORPACKNINGENS INNEHÅLL

Vänligen börja med att kontrollera om utrustningen är komplett.

Leveransen skall innehålla:

- MEDISANA termometer FTC
- Batteri av typen AG3 eller LR41 (redan isatt)
- Förvaringsfodral
- Bruksanvisning

### SAKERHETSANVISNINGAR

1. Termometern omfattar smådelar som barn kan svälja. Låt därför aldrig barn handskas med termometern utan uppsikt.
2. Använd termometern uteslutande för mätning av kroppstemperaturen.
3. Instrumentet lämpar sig ej för kommersiellt bruk.
4. Försök inte att reparera instrumentet på egen hand i händelse av funktionsstörningar. Använd inte instrumentet om det ej fungerar som det skall. Kontakta Er leverantör och låt reparationer endast genomföras av MEDISANA-service.
5. Vänligen följ angivna användnings- och förvaringsanvisningar. Detta för att MEDISANA termometern FTC skall förbli funktionsduglig under så lång tid som möjligt.

### VART ATT VETA GÄLLANDE TEMPERATURMÄTNING MED MEDISANA TERMOMETER FTC

#### Vad är feber?

Vår normala kroppstemperatur ligger mellan 36 °C och 37,5 °C. Beroende på tidpunkten under dygnet och kroppens konstitution, t.ex. kvinnors månadscykel, är variationer helt normala. Om kroppstemperaturen överskrider 38 °C har man dock feber.

Om febern överskrider 39 °C utan att avklinga efter 1 till 2 dagar bör alltid en läkare uppsökas.

#### Febermätning - snabbt och felritt!

Feber uppträder ofta i kombination med trötthet, smärta i leder och frossa. Sjukdomsförloppet kan bäst kontrolleras genom att 2-3 febermätningar genomförs dagligen med 4 till 6 timmars mellanrum. Mätningarna bör alltid genomföras vid samma kroppsdelt och ungefär vid samma tid, så att mätresultatet blir jämförbara.

Med MEDISANA termometern FTC kan den aktuella kroppstemperaturen mätas särskilt snabbt och enkelt. Vanliga fel, som exempelvis för korta mätperioder, kan nästan uteslutas.

Temperaturmätningar kan genomföras på följande ställen:

- a) under tungan (oralt)
- b) i armhålan (axillärt)
- c) i stjärten (rektalt)

### IDRIFTAGNING

#### Batteribyte:

MEDISANA termometern FTC kan användas direkt, eftersom det levereras med ett isatt batteri. Skulle "i" symbolen visas i LCD-displayen efter en viss tids användning, måste batteriet bytas ut. Ta loss locket för batterifacket och dra ut batterifacket ca. 18 mm ur termometern för att göra detta.

Ta ut batteriet med hjälp av en liten skruvmejsel och byt ut det mot ett nytt batteri av samma typ. Var noga med sätta i batteriet så att dess poler är riktade åt rätt håll ("+" - pol syns). Stäng batterifacket ordentligt igen med luckan.

### ANVÄNDNING

#### Mätning

Sätt på termometern genom ett tryck på startknappen (3). Alla symboler i displayen visas i ca. två sekunder och en kort signalton hörs. Därefter visas det senaste uppmätta värdet kort i LCD-indikeringen (2) (dessutom visas ett litet "M" i högerkanten av indikatorn). Om temperaturen understiger 32 °C visas ett "Lo" och ett blinkande "°C" i LCD-displayen (2). Därmed är MEDISANA termometern FTC redo för mätning. Placera sensorspetsen (1) oralt, axillärt eller rektalt. Termometern påbörjar nu automatiskt mätningen. Under pågående mätning anges den aktuella uppmätta temperaturen kontinuerligt. Så snart mätningen är avslutad hörs tio pipsignaler och den uppmätta temperaturen visas i displayen (2). Om termometern fastställer en temperatur på > 37,7 °C hörs ett feberlarm i form av tio tredubbla pipsignaler. Åtta minuter efter genomförd mätning stängs termometern automatiskt av. För att förlänga batteriets livslängd bör termometern deaktiveras genom ett tryck på startknappen (3) när mätresultatet avlästs.

#### Mätningar vid olika kroppsdeltar

MEDISANA termometern FTC lämpar sig för orala (i munnen), axillära (i armhålan) och rektala (i stjärten) temperaturmätningar. Den är helt vattentät. Efter ca en minut hörs tio korta signaler och mätresultatet visas i LCD-indikeringen (2). Då kan termometern tas ut.

För en säker och exakt mätning bör termometern placeras enligt följande:

#### ORAL MÄTNING:

Placera termometern med sensorspetsen (1) under tungan och stäng munnen. Andas genom näsan under pågående mätning, för att mätresultatet inte skall påverkas.

#### REKTAL MÄTNING:

Den rektala mätningen upplevs som obehaglig av många patienter, men ger precisa resultat. För försiktighet i sensorspetsen (1) ca. 3,5 cm i rektum.

#### MÄTNING I ARMHALAN:

Rengör armhålan före mätningen. Placera sensorspetsen (1) i armhålan. Sänk armen och tryck den löst mot kroppen under pågående mätning.

### MINNESFUNKTION

MEDISANA termometern FTC har en minnesfunktion. Med hjälp av denna kan Ni ta fram och avläsa det sista värdet som uppmätts.

Sätt på termometern genom ett tryck på startknappen (3). Alla symboler i displayen visas i ca. två sekunder och en kort signalton hörs. Därefter visas det senaste uppmätta värdet kort i LCD-indikeringen (2) (dessutom visas ett litet "M" i högerkanten av indikatorn).

### RENGÖRING OCH DESINFEKTION

MEDISANA termometern FTC är vattentät och kan därför enkelt göras ren och desinficeras. Rengör termometern före och efter varje användning med en duk som dränts i en mild alkohollösning. Därutöver kan termometern läggas i en lämplig desinfektionslösning. Er distributör rekommenderar gärna lämpliga rengöringsprodukter och ger råd om de används.

### TEKNISK DATA

Namn och modell:	termometer FTC
Mätområde:	32,0 °C - 42,0 °C
Skala:	0,1 °C
Mätningens noggrannhet:	± 0,1 °C (Avvikelse från den faktiska kroppstemperaturen inom mätområdet mellan 35,5 °C - 42 °C) ej extrapolerande
Livslängd:	ca. 2500 mätningar
Användningstemperatur:	10 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur:	-10 °C till + 60 °C
Yttermått:	10 mm (H), 128 mm (L), 19 mm (B)
Vikt:	9,8 g
Batterier:	1 mikrobatteri 1,5 V (typ AG3 eller LR 41)
Artikel nr.:	77030
EAN kod:	40 15588 77030 2

CE 0297

Den här apparaten har protektionklass B

Var vänliga och läsa bruksanvisningen

LOT LOT-nummer

Tillverkare

Tillverkningsdatum

CE-märket hänförs till EU-direktiv 93/42/EEC MDD. Formgivningen och produktionen har genomförts i enlighet med följande europeiska normer: EN 12470-3 (Febertermometrar), EN 980 (Symboler), EN 60601-1 (Elektrisk utrustning för medicinskt bruk).

Elektromagnetisk kompatibilitet:

Apparaten uppfyller kraven i standarden EN 60601-1-2 för elektromagnetisk kompatibilitet. Förfrågningar gällande detaljer för dessa mätdata kan ställas till MEDISANA.

Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller vi oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i utförande.

### HÄNVISNING GÄLLANDE AVFALLSHANtering

Den här apparaten får inte kastas i hushållssoptorna. Varje konsument måste lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater till motsvarande insamlingsställen, oberoende av om apparaterna innehåller skadliga ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Ta alltid ut batterierna innan Ni kastar apparaten. Kasta inte förbrukade batterier i hushållssoptorna utan lämna dem till återvinningsstation eller till batteriinsamling i fackhandeln.

Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om återvinning.

### GARANTI

Kontakta inköpsstället vid garantifrågor, eller tag kontakt med kundtjänst direkt. Måste produkten skickas in så bifoga uppgifter om defekten samt en kopia av inköpskvittot.

Följande garantiföresättningar gäller:

1. På MEDISANA produkter lämnas tre års garanti, från inköpsdatum. Inköpsdatum ska vid garantiförehavanden förevisas med inköpskvitto eller faktura.
2. Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantiperioden.
3. Utförande av garantitaggande leder inte till förlängning av garantiperioden; detta gäller för produkten själv så väl som för utbytta komponenter.
4. Garantin gäller inte för:
  - a. Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, ex. vid icke beaktande av bruksanvisningen.
  - b. Skador som kan härledas till iordningsställande eller ingrepp utförda av köparen eller annan, ej auktoriserad, person.
  - c. Transportskador som uppkommit under transport från tillverkaren till användaren eller vid insändning till kundtjänst.
  - d. Tillbehör som utsätts för normalt slitage (batterier o.s.v.).
5. Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som försäkras av produkten är uteslutad, även om skadan på produkten godkänns som garantiåtgärda.

MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, TYSKLAND  
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de