

G603 LIGHTSPEED™

Trådlös spelmus



SPELA PÅ EN HÖGRE NIVÅ!

G603 är nästa generations spelmus designad för en trådlös värld. Den har en stor uppsättning avancerade funktioner och tekniker för att ge även de mest krävande spelarna hög prestanda. G603 är den första spelmusen med den nya HERO-sensorn som ger exceptionell noggrannhet och precision med en känslighet på upp till 12 000 dpi. Samtidigt ger G603 upp till 10 x effektivare batteridrift jämfört med tidigare generationer. Den trådlösa LIGHTSPEED-tekniken ingår också vilket ger professionell trådlös prestanda och oöverträffad tillförlitlighet – överglänser även många sladdanslutna möss.

INNEHÅLL

- Trådlös spelmus
- LIGHTSPEED™ USB-mottagare
- Förlängningsladd för mottagaren
- 2 AA-batterier
- Bruksanvisning
- 2 års garanti och heltäckande produktsupport

FUNKTIONER

- Nästa generations HERO™-sensor uppnår nollutjämnning och upp till 12 000 dpi
- Exklusiv trådlös LIGHTSPEED™-teknik ger oöverträffad prestanda
- Avancerat system för hantering av hög och låg energi
- Styr flera enheter med dubbel anslutning

PAKETSPECIFIKATIONER

	Primärt paket	Kolli/stor box
Artikelnr. EER2	910-005101	-
Streckkod	5099206071926 (EAN-13)	50992060719211 (SCC-14)
Artikelnr. EWR2	910-005102	-
Streckkod	5099206071933 (EAN-13)	50992060719310 (SCC-14)
Vikt	219,3 gr	1048,9 gr
Längd	13,6 cm	19,7 cm
Bredd	4,7 cm	15,4 cm
Höjd/djup	19,2 cm	20,8 cm
Volym	1,227 dm ³	0,006 m ³
1 primärt paket	1	-
1 mellanstort paket	0	-
1 kolli/stor box	4	1
1 pall EURO	1 280	320
1 container 6 m (20 ft)	19624	4906
1 behållare 12 m (40 ft)	40524	10 131
1 behållare 12 m (40 ft) hög kub	44208	11052

SYSTEMKRAV

- LIGHTSPEED™: USB-port och Windows® 7 eller senare, Mac OS X 10.12 eller senare, Chrome OS™ eller Android™ 3.2 eller senare
- Bluetooth®: Bluetooth-kompatibel enhet med Windows® 8 eller senare, Mac OS X 10.10 eller senare, Chrome OS™ eller Android™ 3.2 eller senare
- Internetåtkomst för Logitech Gaming Software

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spårning:

- Sensor: HERO™
- Upplösning: 200-12 000 DPI
- Maximal acceleration: testad vid över 40 G*
- Maximal hastighet: testad vid över 400 IPS*

Reaktionstid:

- Dataformat för USB-gränssnitt: 16 bitar/axel
- USB-rapporteringsfrekvens i högt läge: 1 000 Hz (1 ms)
- USB-rapporteringsfrekvens i lågt läge: 125 Hz (8 ms)
- Rapporteringsfrekvens i Bluetooth®: 125 Hz (8 ms)
- Mikroprocessor: 32-bitars ARM

Hållbarhet:

- Huvudknappar: 20 miljoner klickningar med mekanisk knappfjädring med precision
- Tassar: testade vid över 250 km aktionsradie

Batteritid:

- Högt läge: > 500 timmar (oavbrutet spelande)
- Lågt läge: > 18 månader** (standardanvändning)

Fysiska specifikationer:

- Höjd: 124 mm
- Bredd: 68 mm
- Djup: 43 mm
- Vikt: 88,9 g, endast mus/112,3 g med 1 AA-batteri/135,7 g med 2 AA-batterier

* Testad på spelmusmattan Logitech G240

** Kan variera baserat på användning och datormiljö

