

**A-serien
AEP PGTB 1.5 4C/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Fjäderanslutning med PUSH IN-teknik**

Den innovativa PUSH IN-tekniken reducerar den tid- du behöver för kabeldragning till ett minimum. Direktanslutningsteknik garanterar höga utdragskrafter för ledare och enkel hantering för alla ledartyper.

Allmänna beställningsdata

Typ	AEP PGTB 1.5 4C/2
Art.nr.	2482510000
Artikelbeteckning	A-serien, Ändplatta
GTIN (EAN)	4050118493979
Frp	50 Stück

A-serien
AEP PGTB 1.5 4C/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	2,1 mm	Byggbredd (tum)	0,083 inch
Höjd	77,9 mm	Bygghöjd (tum)	3,067 inch
Djup	26,3 mm	Byggdjup (tum)	1,035 inch
Nettovikt	2,26 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000886	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP