

**HDC - kapsling
HDC 16B ABU N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B ABU N
Art.nr.	2488590000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
GTIN (EAN)	4050118541526
Frp	1 Stück

HDC - kapsling
HDC 16B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	57 mm	Byggbredd (tum)	2,244 inch
Höjd	29 mm	Bygghöjd (tum)	1,142 inch
Montagemått bredd	103 mm	Montagemått höjd	32 mm
Nettovikt	122 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Polyamid, Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Utförande

Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	6	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Tätning	NBR	Typ	Chassi (genomföring)
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen
Överdel/Underdel/Lock	lower part		

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

General data

Byggstorlek	6	Skyddsklass	IP65
-------------	---	-------------	------

Material

Färgkod grå

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Skapandedatum den 8 juli 2019 14:16:24 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

Datablad**HDC - kapsling
HDC 16B ABU N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Downloads**

Teknikuppgifter Data	STEP
Teknisk dokumentation	Customer drawing
