

**ModuPlug
HDC MHE 20 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHE 20 FC
Art.nr.	1428930000
Artikelbeteckning	Modul
GTIN (EAN)	4050118233261
Frp	1 Stück

**ModuPlug
HDC MHE 20 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	29,2 mm	Byggbredd (tum)	1,15 inch
Höjd	42,3 mm	Bygghöjd (tum)	1,665 inch
Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Nettovikt	23,97 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Antal poler	20	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationshållfasthet	10 ¹² Ω	Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	6 kV	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Märkspänning enligt UL/CSA	600 V
Nedsmuttningsgrad	3	Nödvändiga insticksplatser	2
Serie	ModuPlug	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Överspänningskategori	III

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	7,5 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²

Connection data

Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20	Ledardiameter, AWG, max	AWG 12

Design

Produktfamilj	ModuPlug	Produktlansering	Modul
Typ	Hylsa	Anslutningstyp	Crimpanslutning

General data

Antal poler	20	Stickcykler	≥ 500
-------------	----	-------------	-------

Material

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
--------------------------------	-----	----------	----------------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

ModuPlug HDC MHE 20 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse


Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP


ModuPlug HDC MHE 20 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Ritningar




**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0,5:**



**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4,0:**



**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4.0:**

