

**ModuPlug  
HDC MDU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC MDU
Art.nr.	<a href="#">1429040000</a>
Artikelbeteckning	Dummymodul
GTIN (EAN)	4050118233421
Frp	1 Stück

**ModuPlug  
HDC MDU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	7,15 mm	Byggbredd (tum)	0,281 inch
Höjd	20,6 mm	Bygghöjd (tum)	0,811 inch
Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Nettovikt	2,62 g		

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

**Allmänna data**

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isolationshållfasthet	$10^{12} \Omega$
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Nedsmutningsgrad	3
Nödvändiga insticksplatser	0,5	Serie	ModuPlug
Stickcykler	$\geq 500$		

**Design**

Produktfamilj	ModuPlug	Produktansering	Dummymodul
---------------	----------	-----------------	------------

**General data**

Stickcykler	$\geq 500$
-------------	------------

**Material**

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
--------------------------------	-----	----------	-------------------------------------

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****ModuPlug  
HDC MDU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**