

**ModuPlug
HDC MHP 100 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP 100 FC
Art.nr.	1429080000
Artikelbeteckning	Modul
GTIN (EAN)	4050118233513
Frp	1 Stück

**ModuPlug
HDC MHP 100 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	21,85 mm	Byggbredd (tum)	0,86 inch
Höjd	50,9 mm	Bygghöjd (tum)	2,004 inch
Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Nettovikt	14,4 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Antal poler	2	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationshållfasthet	10 ¹² Ω	Märkspänning (DIN EN 61984)	1 000 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	100 A
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Märkspänning enligt UL/CSA	600 V
Nedsmutsningsgrad	3	Nödvändiga insticksplatser	1,5
Serie	ModuPlug	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Överspänningskategori	III

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	---------------------------------

Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Ledardiameter, max.	35 mm ²
Ledardiameter, min.	10 mm ²		

Connection data

Ledardiameter, min.	10 mm ²	Ledardiameter, max.	35 mm ²
---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Design

Produktfamilj	ModuPlug	Produktanslutning	Modul
Typ	Hylsa	Anslutningstyp	Crimpanslutning

General data

Antal poler	2	Stickcykler	≥ 500
-------------	---	-------------	-------

Material

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
--------------------------------	-----	----------	-------------------------------------

ModuPlug HDC MHP 100 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse


Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP


ModuPlug HDC MHP 100 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Ritningar




**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**



**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K35:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**



**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K35:**

