

**SlimFix
SFX 30/60 MM BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Mycket flexibla: SFX**

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen. Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kabeln och låser med lätthet.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFX 30/60 MM BL
Art.nr.	2519140000
Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - , 60 x 32 mm, blå
GTIN (EAN)	4050118531299
Frp	300 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

**SlimFix
SFX 30/60 MM BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1,26 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Djup	0,6 mm	Byggdjup (tum)	0,024 inch
Nettovikt	1,443 g		

Allmänna data

Antal per rulle	300	Bredd	32 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	blå
Halogener	Nej	Material	Polyuretan
Teckenfältets storlek	45 x 29,5 mm	Temperaturområde för användning	-40...90 °C
Utförande	halogenfri		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledarytterdiameter	7 -
Ledarytterdiameter, min.	7 mm		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN
-----------------	-----------------------

SlimFix SFX 30/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

