

THM
EL 15 MM RT 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Individuell identifikation: EL**

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan längden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

Dina fördelar med MultiMark

- Dubbellaminerad polyester
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Typ	EL 15 MM RT 30M
Art.nr.	2528270000
Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 15, röd
GTIN (EAN)	4050118538861
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2448870000 2430920000

**THM
EL 15 MM RT 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	30 000 mm	Bygglängd (tum)	1 181,1 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Nettovikt	133 g		

Allmänna data

Antal per rulle	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	röd	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Nej	Limma	Akrylatlim
Längd	30 000 mm	Material	Polyester
Temperaturområde för användning	-40...120 °C	Utförande	halogenfri, självhäftande

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN
-----------------	-----------------------

THM
EL 15 MM RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

