

**THM  
EL 12 MM GN 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Individuell identifikation: EL**

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan längden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Dubbellaminerad polyester
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

**Allmänna beställningsdata**

Typ	EL 12 MM GN 30M
Art.nr.	<a href="#">2528320000</a>
Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 12, grön
GTIN (EAN)	4050118539219
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2448870000</a> <a href="#">2430920000</a>

**THM  
EL 12 MM GN 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	30 000 mm	Bygglängd (tum)	1 181,1 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Nettovikt	107 g		

**Allmänna data**

Antal per rulle	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	grön	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Nej	Limma	Akrylatlim
Längd	30 000 mm	Material	Polyester
Temperaturområde för användning	-40...120 °C	Utförande	halogenfri, självhäftande

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**Datablad**

**THM  
EL 12 MM GN 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

