

**Anslutningselement  
H150,0/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

För ledare på 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H150,0/32
Art.nr.	<a href="#">9036250000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, oisolerad, 32 mm
GTIN (EAN)	4032248068043
Frp	25 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement  
H150,0/32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1,26 inch
Nettovikt	8,32 g		

**Tekniska data**

Utförande	oisolerad
-----------	-----------

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	32 mm	Kontaktytans diameter (D1)	18,5 mm
Kragdiameter (D2)	21 mm	L1 i mm	32 mm
Ledardiameter	150 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, max	AWG 300 MCM

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****Anslutningselement  
H150,0/32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Bildliknande**