

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG

ENDURA STYLE WALL | Tunna LED-armaturer med högt ljusflöde och valfri sensor



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Utomhus
- Entrébelysning
- Byggnadsfasader

PRODUKTFÖRDELAR

- Energieffektiva tack vare LED-teknik
- 5 års garanti
- Snabb och enkel installation

PRODUKTEGENSKAPER

- Mycket ljusstarka och funktionella LED-utomhusarmaturer
- Kapslingsklass: IP44
- Chassi av pressgjuten aluminium
- Hus tillgängligt i två färger
- Finns med och utan rörelsesensor



TEKNISKA DATA


Elektriska data

Nominell watttal	12,20 W
Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex Ra	>80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	740 lm

Mått



Längd	168,0 mm
Bredd	100,0 mm
Höjd	273,0 mm
produktvikt	1300,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Aluminum
Housing color	Dark gray
Produktfärg	Dark gray
Material i höljet	Glass

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...40 °C
----------------------------	-------------

Livslängder

Livslängd	30000 h
-----------	---------

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Terminal

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44

TEKNISK UTRUSTNING

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4058075033238	ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	Transportförpackning 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	38.15 dm ³	6879,00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

REFERENSER / LÄNKAR

For Guarantee see

▶ www.ledvance.se/garanti

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.