

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG

ENDURA STYLE SHIELD | Armaturer med modern design, upp- och nerljus



---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Utomhus
- Byggnadsfasader
- Entrébelysning

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Energieffektiva tack vare LED-teknik
- 5 års garanti
- Snabb och enkel installation

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusa och funktionella LED-armaturer för utomhusbruk
- Kapslingsklass: IP44
- Chassi av pressgjuten aluminium
- Finns i både rund och kvadratisk form



## TEKNISKA DATA


## Elektriska data

Nominell watttal	10,50 W
Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

## Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	>80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	410 lm
Ljusutbyte	39 lm/W

## Mått



Längd	60,0 mm
Bredd	240,0 mm
Höjd	142,0 mm
produktvikt	740,00 g

## Färger &amp; Material

Material i kroppen	Aluminum
Housing color	Dark gray
Produktfärg	Dark gray
Material i höljet	Polymethylmethacrylate (PMMA)

## Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...40 °C
----------------------------	-------------

## Livslängder

<b>Livslängd</b>	30000 h
------------------	---------

## Tillägg produktdata

<b>Monteringstyp</b>	Surface
<b>Lämplig användningsområde</b>	Wall

## Användningsområden

<b>Ljusreglerbar</b>	Nej
<b>Anslutningstyp</b>	Terminal

## Certifikat och Standarder

<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Skyddstyp</b>	IP44
<b>Standarder</b>	CE

## TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

## LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4058075031753	ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	Transportförpackning 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	37.41 dm <sup>3</sup>	6694,00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## REFERENSER / LÄNKAR

For Guarantee see

▶ [www.ledvance.se/garanti](http://www.ledvance.se/garanti)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.