

CD-HF 50X100 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör. Det stora utbudet av kabelkanaler ger ett flexibelt system för kabelstyrning med konstant kvalitet. De exakta storlekarna på de stansade hålen i enlighet med DIN EN 50085-2-3 möjliggör en precis installation. Förutom kabelöglor som fästhjälpmiddel för redan installerade kablar finns en optimal stängningsmekanism som ger enkel fastsnäppning och säker passform för locket.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Typ | CD-HF 50X100 5/7.5 DKGY |
| Art.nr. | 2589320000 |
| Artikelbeteckning | Halogenfri kabelkanal, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118602647 |
| Frp | 16 m |

CD-HF 50X100 5/7.5 DKG Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Längd | 2 000 mm | Bygglängd (tum) | 78,74 inch |
| Bredd | 100 mm | Byggbredd (tum) | 3,937 inch |
| Höjd | 50 mm | Bygghöjd (tum) | 1,969 inch |
| Nettovikt | 700 g | | |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------|
| Användbar area | 4 180 mm ² | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Flexibel kabelkanal | Nej | Färgkod | Mörkgrå |
| Halogener | Nej | Krypströmtålig | Ja |
| Lock | Ja | Material | PPE |
| Monteringstyp | skruvad, limmad, nitad | Sidopanelens utförande | slitsad |
| Slitsavstånd | 7,5 mm | Slitsbredd | 5 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | eClass 6.2 | 27-40-07-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-07-03 | | |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsTeknikuppgifter Data [STEP](#)

CD-HF 50X100 5/7.5 DKG Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

