

CD-HF 75X100 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör. Det stora utbudet av kabelkanaler ger ett flexibelt system för kabelstyrning med konstant kvalitet. De exakta storlekarna på de stansade hålen i enlighet med DIN EN 50085-2-3 möjliggör en precis installation. Förutom kabelöglor som fästhjälpmedel för redan installerade kablar finns en optimal stängningsmekanism som ger enkel fastsnäppning och säker passform för locket.

Allmänna beställningsdata

Typ	CD-HF 75X100 5/7.5 DKG
Art.nr.	2589290000
Artikelbeteckning	Halogenfri kabelkanal, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118602678
Frp	16 m

CD-HF 75X100 5/7.5 DKG Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3,937 inch
Höjd	75 mm	Bygghöjd (tum)	2,953 inch
Nettovikt	819 g		

Allmänna uppgifter

Användbar area	6 630 mm ²	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Flexibel kabelkanal	Nej	Färgkod	Mörkgrå
Halogener	Nej	Krypströmtålig	Ja
Lock	Ja	Material	PPE
Monteringstyp	skruvad, limmad, nitad	Sidopanelens utförande	slitsad
Slitsavstånd	7,5 mm	Slitsbredd	5 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsTeknikuppgifter Data [STEP](#)

CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar