

CD-BO 60X80 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Det stora utbudet av kabelkanaler ger ett flexibelt system för kabelstyrning med konstant kvalitet. De exakta storlekarna på de stansade hålen i enlighet med DIN EN 50085-2-3 möjliggör en precis installation. Förutom kabelöglor som fästhjälpmiddel för redan installerade kablar finns en optimal stängningsmekanism som ger enkel fastsnäppning och säker passform för locket.

Allmänna beställningsdata

Typ	CD-BO 60X80 8/12 GY
Art.nr.	2589800000
Artikelbeteckning	Kabelkanal i golv, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118600957
Frp	24 m

CD-BO 60X80 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3,15 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Nettovikt	750 g		

Allmänna uppgifter

Användbar area	4 200 mm ²	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Flexibel kabelkanal	Nej	Floor rails	1
Färgkod	grå	Halogener	Ja
Krypströmtålig	Ja	Lock	Ja
Material	PVC	Monteringstyp	skruvad, limmad, nitad
Sidopanelens utförande	slitsad	Slitsavstånd	12 mm
Slitsbredd	8 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)

CD-BO 60X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

