

**CD 75X125 5/7.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör. Det stora utbudet av kabelkanaler ger ett flexibelt system för kabelstyrning med konstant kvalitet. De exakta storlekarna på de stansade hålen i enlighet med DIN EN 50085-2-3 möjliggör en precis installation. Förutom kabelöglor som fästhjälpmiddel för redan installerade kablar finns en optimal stängningsmekanism som ger enkel fastsnäppning och säker passform för locket.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	CD 75X125 5/7.5 GY
Art.nr.	<a href="#">2590160000</a>
Artikelbeteckning	Kabelkanal, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118600605
Frp	12 m

**CD 75X125 5/7.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Bredd	125 mm	Byggbredd (tum)	4,921 inch
Höjd	75 mm	Bygghöjd (tum)	2,953 inch
Nettovikt	1 158 g		

**Allmänna uppgifter**

Användbar area	7 115 mm <sup>2</sup>	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Flexibel kabelkanal	Nej	Färgkod	grå
Halogener	Ja	Krypströmtålig	Ja
Lock	Ja	Material	PVC
Monteringstyp	skruvad, limmad, nitad	Sidopanelens utförande	slitsad
Slitsavstånd	7,5 mm	Slitsbredd	5 mm

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**Teknikuppgifter Data [STEP](#)

**CD 75X125 5/7.5 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**

