

SAIH-3x0,25(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIH-3x0,25(PVC)
Art.nr.	1902190000
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Ledning, Antal poler : 3, Skärmad: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
GTIN (EAN)	4032248516049
Frp	100 m

SAIH-3x0,25(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 28,01 g

Tekniska data för kabel

Antal poler	3	Ledararea	0,25 mm ²
Ytterdiameter	4.5 ± 0.2 mm	Skärmad	Nej
Isolering	PVC	Färgkodning	brun, blå, svart
Mantelmateriel	PVC	Mantelfärg	svart
Halogener	Ja	Temperaturområde, rörligt	-5...80 °C
Temperaturområde, fast lagd	-30...80 °C	Mantel i enlighet med UL AWM-stil	2464 (80 °C / 300 V)
Släpkedjetålighet	Nej	Vridtålighet	0 °/m
Säker mot svetsstänk	Nej	Hybridkabel	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Konfigurerbar kabellängd	Nej

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	26-12-16-13	eClass 5.1	27-06-91-90
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-11
eClass 9.1	27-06-90-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Teknikuppgifter [WSCAD](#)