

**Tillbehör**  
**CB-R 200/7.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

Buntband utmärks av största möjliga buntningskraft och en lång livslängd. Stålbuntband ger dessutom en permanent hållbar fästmöjlighet vid extrem materialpåkänning, såsom höga temperaturer och kraftiga kemiska inverkningar.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	CB-R 200/7.5 BLACK
Art.nr.	<a href="#">1059210000</a>
Artikelbeteckning	Buntband, Höjd x bredd: 200 x 7.5 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4032248806157
Frp	100 Stück

**Tillbehör**  
**CB-R 200/7.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	7,5 mm	Byggbredd (tum)	0,295 inch
Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7,874 inch
Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0,079 inch
Nettovikt	1,09 g		

**Installationsmaterial**

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Draghållfasthet	220 N
Material	Polyamid 66	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	39-12-17-03	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Datablad**

**Tillbehör  
CB-R 200/7.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Ritning**

