

**Industriellt Ethernet
IE-PS-SCRJ1-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för
ledarytterdiameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-SCRJ1-POF
Art.nr.	1206720000
Artikelbeteckning	Kontaktdon fiber, Stickkontakt SCRJ, POF, IP20
GTIN (EAN)	4032248988570
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-PS-SCRJ1-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	17,9 g
-----------	--------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	80 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet	Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
Lagertemperatur		Installation temperature	

Allmänna data

Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning
Artikelbeskrivning	Stickkontakt SCRJ, POF	Diameter enkelledare, max	2,2 mm
Dämpning	≤ 1,0 dB	Fibertyp	POF
Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet	Kabelutdragningskraft, min.	100 N
Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0	Kapslingsmaterial insats	Zinkpressgjutning
Manteldiameter, max.	3,6 mm	Material Böjskyddshylsa	TPE
Material crimphylsa	Koppar, förnicklad	Material dammskyddskåpa	TPE
Material tryckfjäder	Rostfritt stål	Material ändhylsa	nysilver, Borrhål 1050 µm
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	1000

Normer

KontaktDon Norm	IEC 61754-24	Certifikat nr. (UL)	E477798
-----------------	--------------	---------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

**Industriellt Ethernet
IE-PS-SCRJ1-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning**