

SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)
Art.nr.	1232640000
Artikelbeteckning	Bussledning, Antal poler: 2, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
GTIN (EAN)	4050118016291
Frp	100 m

SAIH-PB-PA-2x1.0(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 77,8 g

Tekniska data för kabel

Antal poler	2	Ledararea	1 mm ²
Ytterdiameter	8 ± 0.4 mm	Skärmad	Ja
Isolering	PE	Färgkodning	röd, grön
Mantelmateriel	PVC	Mantelfärg	svart
Halogener	Ja	Temperaturområde, rörligt	-5...60 °C
Temperaturområde, fast lagd	-30...80 °C	Släpkedjetålighet	Nej
Böjradie min, fast monterad	8 x kabelldiameter	Böjradie min, rörlig	8 x kabelldiameter
Säker mot svetsstänk	Nej	Hybridkabel	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Konfigurerbar kabellängd	Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)