

**Klippon BDX (utjämningsselement)
KLIPPON BDX M20 B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tryckutjämningsselement ger en bra ventilation och avluftning av kapslingen och skyddar mot kondensvatten samtidigt som respektive IP-skyddsklass iakttas.

Allmänna beställningsdata

Typ	KLIPPON BDX M20 B
Art.nr.	2519520000
Artikelbeteckning	Klippon BDX (utjämningsselement), Utjämningsselement, M 20, 10 mm, IP66, Mässing
GTIN (EAN)	4050118532029
Frp	1 Stück

Klippon BDX (utjämningsselement) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	22 mm	Bygglängd (tum)	0,866 inch
Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Nettovikt	62 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass	– Ventilen bör monteras på kapslingens undersida, vertikalt med gängen uppåt och vid den lägsta punkten för fullgott dränage. – De medföljande montageinstruktionerna måste läsas före installation och följas noggrant. – Vattenflödet testades med användning av en vattenfylld, tom kapsling (utan något tryck och utan några värmealstrande interna komponenter). Vattenflödet kan variera pga. driftparametrar och omgivningsförhållanden.		Filter
Gänga (yttre)	M 20	Gängningslängd	Brons insats (90% koppar, 10% tenn) 10 mm
Gängstigning	1,5 mm	Material	Mässing
Normer	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Nyckelbredd 1	27 mm
O-Ring	Silikon	Skyddsklass	IP66
Skyddsklass med GWDR	IP66	Slagtålighet	7 J ATEX-Version
Tändskyddstyp	ökad säkerhet Ex e	Tätning	Silikon
Temperaturområde för användning max.	200 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Vridmoment kontramutter, max.	10 Nm	Vridmoment kontramutter, min.	10 Nm
Vridmoment muffar, max.	10 Nm	Vridmoment muffar, min.	10 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	SIRA 09ATEX3321X	Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx)	IECEx SIR 09.0132X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (EAC)	RU C-GB.Г506.B.00098	Certifikatnummer för kabelförskruvning (LOYDREG)	10/00056
Certifikatnummer för kabelförskruvning (MARITREG)	09.00783.011	Certifikatnummer för kabelförskruvning (CSA)	2310046

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000814	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Klippon BDX (utjämningsselement) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter

[EPLAN](#)

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)