

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
PEBZ M10 S4 SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Integrera, expandera och individualisera:
den passande kompletteringen för varje
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® POK har en konsekvent struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Sortimentet omfattar:

- Montageplattor
- Jordningsplåtar
- Montagefötter

Vår bestyckningstjänst inbegriper leverans av kapslingen i anslutningsklart skick och lämpad för varje applikation.

Allmänna beställningsdata

Typ	PEBZ M10 S4 SET
Art.nr.	1283440000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073362
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
PEBZ M10 S4 SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	60 g
-----------	------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
----------	-------------------------------

Allmänna uppgifter

Material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
----------	-------------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002623	eClass 6.2	27-14-03-20
eClass 9.0	27-18-28-14	eClass 9.1	27-18-92-64

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP