SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-WDF 5P B M12 K
Art.nr.	2485310000
GTIN (EAN)	4050118495942
Frp	1 Stück

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	24 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data allmänt

Anslutningsgänga	M12 hona, M12 hane	Antal poler	5
Kapslingsmaterial	CuZn	Kodering	B
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktyta	förgylld
Märkspänning	60 V	Märkström	2 A
Skyddsklass	IP67	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAI-WDF 5P B M12 K


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Polschema



Polschema

